

Cable de 50cm de Carga USB A a USB C, Cable USB Tipo C Rizado de Carga Rápida y Servicio Pesado, Cable USB 2.0 A a USBC, de Fibra de Aramida Resistente, Negro

ID del Producto: R2ACC-50C-USB-CABLE



Este cable USB A a USB C rizado de 50cm puede soportar las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Se contrae hasta 32cm, lo que lo hace compacto y cómodo de guardar.

El cable de carga USB A a USB C, de gran durabilidad, tiene un refuerzo de fibra de aramida que lo protege de la tensión de los dobleces frecuentes. Esto también permite que el cable se flexione sin estirarse en exceso ni dañar el núcleo del cable.

El cable USB A a USB C está fabricado para evitar que el conector se separe de la cubierta. El moldeado de alivio de tensión extra largo está probado para soportar más de 5.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

El cable durable soporta todas las especificaciones USB 2.0 proporcionando una conexión fiable para todos sus dispositivos USB-C. Soporta hasta 3A para cargar sus dispositivos compatibles con USB C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE CARGA USB A C:** El cable rizado se estira hasta 50cm y se contrae hasta 32cm, lo que evita que se enrede y estorbe. La cubierta de TPE, fuerte pero suave y flexible, hace que sea fácil de enrollar y guardar en la consola del coche o en la guantera
- **DISEÑO REFORZADO:** Cable USB A a USB Tipo-C reforzado con fibra de aramida para una mayor resistencia. Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 5000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°. Revestimiento de TPE y alivio de tensión
- **CARGA RÁPIDA Y SINCRONIZACIÓN :** Soporta hasta 3A para una carga rápida desde un puerto USB-A o un adaptador de corriente de Carga Rápida. Este cable de alta calidad está diseñado para cargar y sincronizar sus dispositivos USB C
- **COMPATIBILIDAD CON USB-C:** El cable de transferencia de datos de alta resistencia le permite cargar y sincronizar sus dispositivos USB Tipo C, incluyendo su iPad Pro, iPad Mini, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus y Google Pixel 3a, 3, 4, 5, 6
- **ESPECIFICACIONES:** Longitud: 50cm | Color: Negro | Tipo de cable: Rizado | Conectores: USB-C a USB-A | Rendimiento: USB 2.0 | Material: Fibra de aramida | Potencia: Hasta 3A | Tipo de cubierta: TPE | Blindaje: Protección EMI con Aluminio/Mylar

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	19.7 in [500 mm]
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 80°C (32 to 176°F)
Temperatura de	0 to 80°C (32 to 176°F)

Almacenamiento

Humedad 0% a 95% HR

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Cable OD	0.1 in [3.1 mm]
Longitud del Producto	12.6 in [32.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	1.1 oz [30.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [34.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB A a USB C
---------------------	-------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.