

Câble de Charge Rapide USB-A vers USB-C de 50cm, Robuste, Spiralisé, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Gaine TPE et Fibre d'Aramide - Cordon de Charge USB

N° de produit: R2ACC-50C-USB-CABLE



Ce câble USB A vers USB C de 50cm enroulé peut supporter les exigences quotidiennes de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles. Il se rétracte à 38 cm (1,2 pied), le rendant compact et pratique à ranger.

Ce câble de charge USB A vers USB C durable est renforcé avec des fibres d'aramide, ce qui le protège contre le stress des pliages fréquents. Cela permet également au câble de se plier sans s'étirer excessivement ou endommager le noyau du câble.

Le câble USB A vers USB C est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage à soulagement de tension extra-long a été testé pour résister à plus de 5 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

Ce câble durable prend en charge toutes les spécifications USB 2.0, offrant une connexion fiable pour tous vos appareils USB-C. Il supporte jusqu'à 3A pour charger vos appareils compatibles USB C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE DE CHARGE USB A VERS C** : Le câble s'étire jusqu'à 50cm et se contracte jusqu'à 32cm, ce qui l'empêche de s'emmêler et de gêner. La gaine en TPE, permet de l'enrouler facilement et de le ranger dans la console du véhicule ou la boîte à gants
- **CONCEPTION ROBUSTE** : Câble USB-A vers USB-C renforcé par des fibres aramides pour une résistance à la traction ; testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 5 000 cycles de pliage à un angle de 180° ; gaine en TPE et décharge de traction
- **CHARGE RAPIDE ET SYNC** : Prenant en charge jusqu'à 3A pour une charge rapide à partir d'un port USB-A ou d'un adaptateur secteur Quick Charge, ce cordon de haute qualité est conçu pour charger et synchroniser vos appareils USB C
- **COMPATIBILITÉ USB-C** : Le câble de transfert de données résistant vous permet de charger et de synchroniser vos appareils USB de type C, votre iPad Pro, iPad Mini, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus et les séries Google Pixel 3a, 3, 4, 5, 6
- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur : 50cm | Couleur : Noir | Type de câble : Enroulé | Connecteurs : USB-C à USB-A | Performance : USB 2.0 | Matériau : Fibre aramide | Puissance : Jusqu'à 3A | Type de gaine : TPE | Blindage : Protection EMI avec aluminium/mylar

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Longueur max. de câble	19.7 in [500 mm]
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 80°C (32 to 176°F)
-------------------------------	-------------------------

Température de stockage 0 to 80°C (32 to 176°F)

Humidité 0% à 95% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.1 mm]
Longueur du produit	12.6 in [32.0 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	1.1 oz [30.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.8 in [12.2 cm]
Largeur du Colis	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	1.2 oz [34.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-A vers USB-C
-----------------------	----------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis