

Cavo USB-A a USB-C da 50 cm, Ricarica Rapida, Robusto, a Spirale, per Ricarica e Sincronizzazione 3A USB 2.0, Guaina TPE e Fibra Aramidica

ID prodotto: R2ACC-50C-USB-CABLE



Questo cavo USB A a USB C da 50 cm risponde alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Si contrae fino a 32 cm rendendolo così compatto da poter essere facilmente riposto nel vano portaoggetti dell'auto.

Il resistente cavo di ricarica da USB A a USB C ha un rivestimento in Fibra Aramidica che lo protegge dallo stress dovuto alle frequenti torsioni. Questo permette al cavo di flettersi senza estendersi e non danneggiare il suo nucleo.

Il cavo da USB A a USB C è progettato per evitare che il connettore si separi dal rivestimento. Il rinforzo extra-lungo sul connettore riduce lo stress da trazione ed è testato per resistere ad oltre 5.000 cicli di piegatura a 180°.

Questo resistente cavo è compatibile con le specifiche USB 2.0 garantendo una connessione affidabile per tutti i dispositivi USB-C. Supporta fino a 3A per caricare i tutti dispositivi compatibili con USB C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO DA USB-C A LIGHTNING:** Questo cavo spiralato si estende da 32 a 50 cm evitando che si aggrovigli o sia d'intralcio; Il rivestimento in TPE lo rende resistente, morbido e flessibile, quindi facile da avvolgere per riporlo nel portaoggetti dell'auto.
- **DESIGN ROBUSTO:** Cavo da USB A a USB Type C in Fibra Aramidica per una maggiore resistenza alla trazione; Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 cicli di piegatura a 180° Il suo rivestimento in TPE atossico lo rende resistente e flessibile
- **CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE:** Questo cavo da USB-A a USB-C è progettato per caricare e sincronizzare i dispositivi USB type C, supporta fino a 3A per la ricarica veloce da una porta USB-A o da un alimentatore Quick Charge
- **COMPATIBILITÀ USB-C:** Questo resistente cavo dati consente di caricare e sincronizzare i dispositivi USB Type C tra cui iPad Pro, iPad Mini, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus e Google Pixel serie 3a, 3, 4, 5, 6
- **SPECIFICHE:** Lunghezza: 50cm | Colore: Nero | Tipo di cavo: Spiralato | Connettori: USB-A a USB-C | Prestazioni: USB 2.0 | Materiale: Fibra Aramidica | Potenza: Fino a 3A | Tipo di rivestimento: TPE | Schermatura: Protezione EMI con alluminio Mylar

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Lunghezza max cavo	19.7 in [500 mm]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 80°C (32 to 176°F)
Temperatura di conservazione	0 to 80°C (32 to 176°F)

Umidità 0% a 95% HR

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	12.6 in [32.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [30.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.8 in [12.2 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 oz [34.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo da USB-A a USB-C
-----------------------------	---------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.