

Câble de Charge Rapide USB-A vers USB-C de 15cm, Robuste, Spirale, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Gaine TPE et Fibre d'Aramide - Cordon de Charge USB

N° de produit: R2ACR-15C-USB-CABLE



Ce câble USB-A vers USB-C en angle droit de 15 cm robuste peut être utilisé pour connecter et/ou charger un périphérique USB. Il permet de connecter des appareils compatibles USB-C à un angle droit pour une gestion organisée des câbles.

Le câble de charge USB durable est renforcé avec des fibres d'aramide qui protègent le câble contre le stress des pliages fréquents. Cela permet au câble de se plier sans s'étirer excessivement ni endommager les composants internes du câble.

Le câble USB a été conçu pour éviter la tension au niveau du connecteur. Les moulages extra-longs de soulagement de tension ont été testés pour résister à plus de 5 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

Ce câble durable prend en charge toutes les spécifications USB jusqu'à USB 2.0, offrant une connexion fiable pour tous les périphériques USB-A ou USB-C. Il supporte jusqu'à 3A pour le chargement des appareils compatibles USB-C ou USB-A.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB-C À ANGLE DROIT** : Le câble de chargement USB A-C de 15 cm est doté d'un connecteur USB-C coudé - idéal pour les endroits exigus - réduit la tension sur le port et le connecteur par rapport à un câble à angle droit
- **CONCEPTION RUGUEUSE** : Câble USB-A vers USB-C renforcé par des fibres aramides - Testé pour résister à plus de 10000 insertions et plus de 5000 cycles de flexion à un angle de 180° - La gaine en TPE et les décharges de tension résistent aux dommages causés
- **CHARGE RAPIDE ET SYNC** : Prenant en charge jusqu'à 3A pour une charge rapide à partir d'un port USB ou d'un port d'alimentation compatible avec Quick Charge, ce cordon de haute qualité est conçu pour charger et synchroniser les appareils USB-C ou USB-A
- **COMPATIBILITÉ USB-C** : Câble de transfert de données pour charger/synchroniser les appareils USB-C notamment iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S21+/S22/S22+, One Plus/Google Pixel 6/Pro/6a, Chargez à partir de dock USB-C/chargeurs portables
- **CARACTÉRISTIQUES** : 15cm - Couleur : Noir - Connecteurs : USB-C vers USB-A M/M - Performance : USB 2.0 - Matériau de la tresse : Fibre aramide - Puissance : Jusqu'à 3A - Type de gaine : TPE - Blindage : Protection EMI avec aluminium/mylar - Soutenu à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Gold and Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50°C (32 to 122°F)
Température de stockage	0 to 50°C (32 to 122°F)

	Humidité	0%~85%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Right Angle to Straight
	Calibre du fil	22/32 AWG
	Longueur de câble	3.9 in [10 cm]
	Dia. ext. du câble	0.1 in [3.1 mm]
	Longueur du produit	6.8 in [17.2 cm]
	Largeur du produit	1.1 in [2.9 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Poids du produit	0.4 oz [10 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.5 in [21.5 cm]
	Largeur du Paquet	2.4 in [6.1 cm]
	Hauteur du Paquet	0.7 in [1.7 cm]
	Poids brut	0.5 oz [14.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-A vers USB-C Coudé
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis