

Cable de Carga USB-A a USB-C de 30cm - Cable de Carga Rápida de Servicio Pesado
USB Tipo C - Cable USB 2.0 - Cable USB Tipo C Acodado - Resistente con Fibra de
Aramida - 3A - Negro

ID del Producto: R2ACR-30C-USB-CABLE



Este resistente cable USB-A de 30cm a USB-C en ángulo recto puede utilizarse para conectar y/o cargar un periférico USB. Conecte cómodamente dispositivos habilitados para USB-C en ángulo recto con el cable para obtener soluciones organizadas de enrutamiento de cables.

El cable de carga USB durable cuenta con un refuerzo de fibra de aramida que protege el cable de la tensión de los dobleces frecuentes. Esto permite que el cable se flexione sin estirarse en exceso ni dañar los componentes del núcleo del cable.

El cable USB ha sido diseñado para evitar la tensión del cable/conector. Las molduras de alivio de tensión extra largas han sido probadas para soportar más de 5.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

El cable durable es compatible con todas las especificaciones USB hasta USB 2.0, proporcionando una conexión fiable para todos los dispositivos periféricos USB-A o USB-C. Soporta hasta 3A para cargar dispositivos con USB-C o USB-A.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE USB-C EN ÁNGULO RECTO:** Cuenta con un conector USB-C en ángulo recto - Ideal para lugares estrechos para que el cable quede al ras del dispositivo - Reduce la tensión en el puerto y el conector en comparación a cables rectos
- **DISEÑO REFORZADO:** Reforzado con fibra de aramida para una mayor resistencia a la tracción - Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 5000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° - La cubierta de TPE resiste los daños del uso repetido
- **CARGA RÁPIDA Y SINCRONIZACIÓN:** Soporta hasta 3A para una carga rápida desde un puerto USB o un puerto/adaptador de corriente con carga rápida. Este cable de alta calidad está diseñado para cargar y sincronizar dispositivos USB-C o USB-A
- **COMPATIBILIDAD CON USB-C:** Carga y sincroniza dispositivos USB Tipo-C, incluyendo iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy S20/S20+/S21+/S22/S22+, One Plus y Google Pixel 6/Pro/6a - Carga desde bases USB-C/cargadores portátiles/cargadores de coche
- **ESPECIFICACIONES:** 30cm - Color: Negro - Conectores: USB-C Macho a USB-A Macho - USB 2.0 - Material del Trenzado: Fibra de Aramida - Potencia: Hasta 3A - Tipo de Cubierta: TPE - Blindaje: Protección EMI con Aluminio/Mylar - Respaldo de por Vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Gold and Nickel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50°C (32 to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento 0 to 50°C (32 to 122°F)

Humedad 0%~85%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Right Angle to Straight
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	0.8 ft [0.2 m]
Cable OD	0.1 in [3.1 mm]
Longitud del Producto	12.4 in [31.5 cm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.9 cm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	0.4 oz [12.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.3 in [7.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 oz [18.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-A a USB-C Acodado
---------------------	---------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.