Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video

ID prodotto: NOTECONS02X

L'adattatore per crash cart USB portatile e resistente permette di trasformare il laptop in una console portatile per l'accesso a server, desktop e laptop, nonché bancomat, chioschi informatici o qualsiasi dispositivo dotato di porte VGA e USB.

Questo adattatore supporta inoltre il trasferimento di file locale e l'acquisizione di video incorporati nel software.

Questo adattatore per crash cart è stato progettato specificamente per la massima durata. È dotato di una robusta custodia rivestita in gomma, in grado di resistere a cadute assorbendo gli urti, pronto per affrontare le sfide inaspettate.

Per una risoluzione semplice e rapida dei problemi. È sufficiente collegare l'adattatore per crash cart al laptop utilizzando il cavo USB incluso, quindi collegare i cavi USB e VGA integrati al server.

L'adattatore per crash cart ha un'interfaccia software flessibile, che offre prestazioni affidabili. Consente di trasferire i file dal laptop al server, monitorare e acquisire l'attività dal dispositivo collegato come video, per la registrazione o la distribuzione di istruzioni, e di scattare istantanee e ridimensionare la finestra di visualizzazione alla modalità a schermo intero o inferiore, senza utilizzare le barre di scorrimento.

Questo adattatore per crash cart portatile permette il collegamento a un dispositivo headless utilizzando solamente un laptop, eliminando la necessità di trasportare un ingombrante crash cart tradizionale della sala server. Progettato per offrire portabilità ottimale per l'amministrazione o la riparazione di dispositivi mobili, questo adattatore tascabile leggero e dall'ingombro ridotto può essere facilmente trasportato nella borsa del laptop.

L'adattatore è alimentato via USB, eliminando così la necessità di portare con sé un adattatore di alimentazione. Inoltre, all'adattatore per crash cart sono collegati i cavi KVM, in modo da non

richiedere accessori supplementari per il collegamento al server. I cavi incorporati sono stati progettati con meccanismo di scarico della tensione, per prevenirne l'usura o la rottura.

Non richiedendo alcuna installazione di software dal lato server, l'adattatore per crash cart USB fornisce il controllo a livello di BIOS per qualsiasi PC o dispositivo dotato di una porta VGA e di una porta USB.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di spostarsi alle sale server remote per eseguire la manutenzione in locale, su un'ampia varietà di server e terminali

• Consente la portabilità della diagnostica e delle riparazioni di routine, sostituendo un ingombrante crash cart

• Permette il pieno accesso della console a server situati in spazi piccoli, o server rack congestionati in cui una console a installazione fissa non è possibile

• Consente di eseguire la manutenzione su server o altri dispositivi headless, quali bancomat e terminali VLT, che non supportano monitor, tastiera o mouse

Caratteristiche

• DA LAPTOP A SERVER: Questo adattatore crash cart console USB di emergenza collega il laptop a un sistema senza monitor headless, trasformando il laptop in una console portatile per server rack nella sala server, PC, bancomat, chioschi, ATM, ecc

• RISOLUZIONE EFFICIENTE DEI PROBLEMI: Registra facilmente l'attività del server utilizzando il software dell'adattatore crash cart; per prestazioni ottimali, assicurati di installare i driver più recenti; Nota: Scaricare i driver specifici per NOTECONS02X

• CONTROLLO A LIVELLO BIOS: Collegare l'adattatore al PC tramite il cavo USB in dotazione, collegare

i cavi USB e VGA integrati al server per un controllo a livello BIOS. Nota: la funzione del mouse potrebbe essere limitata in alcuni ambienti BIOS/UEFI

• ALIMENTAZIONE USB: l'adattatore KVM è alimentato dalla porta USB sul lato server e non richiede una presa di corrente; in questo modo è possibile collegare qualsiasi PC o dispositivo con un'uscita VGA e una porta USB

• ROBUSTO: Per garantire prestazioni affidabili, questa console KVM per computer portatile è dotata di un guscio gommato che assorbe gli urti in caso di caduta; Ideale per applicazioni in sale server o datacenter

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Audio	No
	Porte KVM	1
	Interfaccia PC	USB
	Tipo video PC	VGA
	Multimonitor	1
	Montaggio a rack	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	No
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
	Numero massimo di utenti	1
Connettore/i		
	Interfacce console	1 - USB mini-B (5 pin)

	Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6 e versioni successive (Solo Versioni LTS;è richiesto glibc 2.18 o una versione più recente)
Note/requisiti speciali		
	Nota	- Se si sta interfacciando con un dispositivo Linux, questo adattatore è compatibile solo con tastiere QWERTY standard in configurazione inglese USA - Nota: la funzione del mouse potrebbe essere limitata o non funzionante in alcuni ambienti BIOS/UEFI
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Console utente/collegamento USB 1 - Collegamento video (VGA) host/server 1 - Connessione tastiera/mouse (USB) host/server
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero

	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	16.4 in [416 mm]
	Lunghezza cavo	1 x 15in (385mm) USB host cable
		1 x 11in (290mm) VGA host cable
		1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Lunghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
	Larghezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Profondità prodotto	4.5 in [115 mm]
	Peso prodotto	8.6 oz [244.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.8 in [30.0 cm]
	Package Width	6.7 in [16.9 cm]
	Package Height	2.1 in [5.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	15.2 oz [430.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Robusto adattatore crash cart
		1 - Cavo USB A a mini B
		1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.