

Cavo USB-C da 1 m, Ricarica Rapida, Robusto, a Spirale, per Ricarica e Sincronizzazione 3A USB 2.0, Guaina TPE e Fibra Aramidica

ID prodotto: R2CCC-1M-USB-CABLE



Questo cavo USB C a USB C a spirale da 1m risponde alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Si contrae fino a 38 cm rendendolo così compatto da poter essere facilmente riposto nel vano portaoggetti dell'auto.

Questo resistente cavo di ricarica da USB C a USB C ha un rivestimento in Fibra Aramidica che lo protegge dallo stress dovuto alle frequenti torsioni. Questo permette al cavo di flettere senza estendersi troppo e non danneggiare il suo nucleo.

Il cavo da USB C a USB C è progettato per evitare che il connettore si separe dal rivestimento. Il rinforzo extra-lungo sul connettore riduce lo stress da trazione, è testato per resistere ad oltre 5.000 cicli di piegatura a 180°.

Il resistente cavo è compatibile con le specifiche USB 2.0 garantendo una connessione affidabile per tutti i dispositivi USB-C. Supporta fino a 3A per caricare i tutti dispositivi compatibili con USB C.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **CAVO DI RICARICA USB-C:** Questo cavo a spirale si estende fino a 1m e si contrae fino a 38 cm impedendo che si aggrovigli; Il rivestimento in TPE lo rende resistente, morbido e flessibile e quindi facile da avvolgere per riporlo nel portaoggetti dell'auto
- **DESIGN ROBUSTO:** Cavo di ricarica USB Type C in Fibra Aramidica per una maggiore resistenza alla trazione; Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 cicli di piegatura a 180° Il suo rivestimento in TPE atossico lo rende resistente e flessibile
- **CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE:** Con supporto fino a 3A per la ricarica veloce da una porta USB-C o da un adattatore di alimentazione Quick Charge, questo cavo di alta qualità è progettato per caricare e sincronizzare i tuoi dispositivi USB C
- **COMPATIBILITÀ USB-C:** il durevole cavetto USB C per il trasferimento dei dati consente di caricare e sincronizzare i dispositivi USB di tipo C, tra cui iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel (\*Si precisa che i cavi USB 2.0 non supportano i video)
- **SPECIFICHE:** Lunghezza: 1m | Colore: Nero | Connettori: Da USB-C a USB-C | Prestazioni: USB 2.0 | Materiale: Fibra Aramidica | Potenza: 3A | Tipo di rivestimento: TPE | Schermatura: Protezione EMI

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Prestazioni

Lunghezza max cavo	39.4 in [1000 mm]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 80°C (32 to 176°F)
Temperatura di conservazione	0 to 80°C (32 to 176°F)
Umidità	0% a 95% HR

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	15.1 in [38.3 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Peso prodotto	1.5 oz [42.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.4 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Resistente Cavo Spiralato USB-C a USB-C
--------------------------	---

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.