

USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Productcode: NOTECONS02X



Deze robuuste en draagbare USB crash cart-adapter stelt u in staat om uw laptop te gebruiken als een draagbare console voor toegang tot servers, desktops en laptops, evenals geldautomaten, kiosken of elk ander computerapparaat dat is uitgerust met zowel VGA- als USB-poorten.

Deze adapter ondersteunt bovendien lokale bestandsoverdracht en video-opname, geïntegreerd in de software.

Deze crash cart-adapter is specifiek ontworpen voor maximale duurzaamheid. Hij beschikt over een robuuste, rubberen behuizing die schokken opvangt bij een val, zodat u goed bent voorbereid op onverwachte omstandigheden.

Los problemen met uw apparaten snel en eenvoudig op. Sluit de crash cart-adapter aan op uw laptop met de meegeleverde USB-kabel en verbind vervolgens de geïntegreerde USB- en VGA-kabels met uw server.

De crash cart-adapter beschikt over een flexibele software-interface met krachtige prestaties. U kunt bestanden overzetten van uw laptop naar de server, de activiteit van het verbonden apparaat volgen en opnemen als video voor documentatie- of instructiedoeleinden, schermafbeeldingen maken en het weergavevenster aanpassen naar volledig scherm of kleiner formaat, zonder scrollbalken.

Met deze compacte crash cart-adapter kunt u verbinding maken met een systeem zonder beeldscherm (headless), enkel met behulp van een laptop. Dit elimineert de noodzaak om een onhandige, traditionele crash cart uit de serverruimte mee te nemen. Ontworpen met optimale draagbaarheid in gedachten voor mobiel beheer of reparaties, heeft deze adapter een klein formaat en lichtgewicht ontwerp dat eenvoudig in uw laptoptas past.


De adapter wordt via USB gevoed, waardoor u geen aparte voedingsadapter hoeft mee te nemen. Bovendien zijn de KVM-kabels bevestigd aan de crash cart-adapter, zodat u geen extra accessoires

nodig hebt om deze met uw server te verbinden. De ingebouwde kabels zijn voorzien van trekcontlasting, wat slijtage of breuk helpt voorkomen.

Aangezien er geen software-installatie aan de serverzijde vereist is, biedt de USB crash cart-adapter BIOS-niveau controle over elke pc of elk apparaat dat beschikt over zowel een VGA-poort als een USB-poort.

*Houd er rekening mee dat de muisfunctie beperkt kan zijn in sommige BIOS/UEFI-omgevingen

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ga naar verder gelegen serverruimtes om ter plaatse onderhoud uit te voeren aan vele verschillende servers en terminals
- Houd uw routinematige diagnoses en reparaties mobiel, door vervanging van een logge crash cart
- Krijg volledige consoletoegang tot servers in kleine ruimtes, of overvolle server racks, waar een vast geïnstalleerde console niet haalbaar is
- Voer onderhoud uit aan headless servers of andere computers, zoals pinautomaten en VLT-terminals, die geen scherm, toetsenbord of muis ondersteunen

Eigenschappen

- **LAPTOP NAAR SERVER:** USB crash cart adapter verbindt uw laptop met een headless systeem, waardoor uw laptop een draagbare console wordt voor rackservers in uw serverruimte, pc's, ATM's, kiosken, enz.
- **EFFICIËNTE PROBLEEMOPLOSSING:** Eenvoudig serveractiviteiten loggen met de crash cart adapter software; Voor optimale prestaties moeten de nieuwste drivers geïnstalleerd zijn; Opmerking: Zorg ervoor dat u de specifieke drivers download voor de NOTECONS02X

- **BIOS-LEVEL CONTROLE:** Sluit de adapter aan op uw laptop via de USB-kabel en sluit vervolgens de geïntegreerde USB/VGA-kabels aan op uw server voor directe BIOS-niveau controle; Opgelet: muisfunctie kan in sommige BIOS/UEFI-omgevingen beperkt zijn
- **SELF-POWERED:** De KVM adapter wordt via de USB-aansluiting van de server gevoed voor minder belasting op de laptopbatterij en er geen stopcontact nodig is, zodat u verbinding kunt maken met elke pc of apparaat met een VGA output poort en USB-aansluiting
- **ROBUUSTE BEHUIZING:** Om duurzame prestaties te garanderen, beschikt deze laptopcomputer naar KVM-console over een rubberen behuizing die schokken absorbeert bij het vallen; Ideaal voor toepassingen in uw serverruimte of datacenter

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6 en hoger (Alleen LTS-versies; glibc 2.18 of later vereist)
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	- Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met Amerikaans-Engelse configuratie - Opmerking: De muisfunctie kan beperkt zijn of niet werken in sommige BIOS/UEFI-omgevingen
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding 1 - Host/server-videoverbinding (VGA) 1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	16.4 in [416 mm]
	1 x 15in (385mm) USB host cable
	1 x 11in (290mm) VGA host cable
	1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
Breedte product	3.5 in [8.8 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Diepte product	4.5 in [115 mm]
Gewicht product	8.6 oz [244.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.8 in [30.0 cm]
Package Width	6.7 in [16.9 cm]
Package Height	2.1 in [5.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.2 oz [430.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Robuuste crash cart adapter
	1 - USB A naar Mini-B kabel
	1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.