

Câble de Charge Rapide USB-C de 50cm, Robuste, Spiralé, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Gaine TPE et Fibre Aramide - Cordon de Charge USB C

Nº de produit: R2CCC-50C-USB-CABLE



Ce câble USB C enroulé de 50cm peut supporter les exigences quotidiennes de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles. Il se rétracte à 32 cm, le rendant compact et pratique à ranger.

Le câble de charge USB C durable est renforcé avec des fibres d'aramide, ce qui le protège contre le stress des pliages fréquents. Cela permet au câble de se plier sans s'étirer excessivement ou d'endommager son noyau.

Le câble USB C est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage à soulagement de tension extra-long a été testé pour résister à plus de 5 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

Ce câble durable prend en charge toutes les spécifications USB 2.0, offrant une connexion fiable pour tous vos appareils USB-C. Il supporte jusqu'à 3A pour charger vos appareils compatibles USB C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- CÂBLE DE CHARGE USB-C : Le câble s'étire jusqu'à 50cm et se contracte jusqu'à 32cm, ce qui l'empêche de s'emmêler/gêner; La gaine en TPE, solide mais souple, permet de l'enrouler facilement et de le ranger dans la console du véhicule ou la boîte à gants
- CONCEPTION ROBUSTE : Câble USB-C avec des fibres aramides pour une résistance accrue à la traction; Testé pour résister à plus de 10000 insertions & 5000+ cycles de flexion à angle de 180°; Gaine TPE et décharge de traction; TPE non toxique/sans halogène
- CHARGE RAPIDE ET SYNC : Prenant en charge jusqu'à 3A pour une charge rapide à partir d'un port USB-C ou d'un adaptateur secteur Quick Charge, ce cordon de haute qualité est conçu pour charger et synchroniser vos appareils USB C
- COMPATIBILITÉ USB-C : Le câble de transfert de données vous permet de charger et de synchroniser vos appareils USB-C, notamment iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel ; (*Veuillez noter que les câbles USB 2.0 ne prennent pas en charge la vidéo)
- CARACTÉRISTIQUES : Longueur : 50 cm | Couleur : Noir | Connecteurs : USB-C à USB-C | Performance : USB 2.0 | Matériau : Fibre aramide | Puissance : 3A | Type de gaine : TPE | Blindage : Protection EMI

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Longueur max. de câble 19.7 in [500 mm]

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0 to 80°C (32 to 176°F)

Température de stockage 0 to 80°C (32 to 176°F)

Humidité 0% à 95% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.1 mm]
Longueur du produit	12.5 in [31.8 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	1.0 oz [28.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.7 cm]
Poids brut	1.2 oz [34.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers USB-C

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis