Cavo USB C Ricarica Veloce da 50cm; Cavetto USB tipo C 2.0 Spiralato di Alimentazione e Sincronizzazione; Resistente Cavo USB C/USB C corto in Fibra Aramidica, Maschio-Maschio, TPE - Nero

ID prodotto: R2CCC-50C-USB-CABLE

Questo cavo USB C a spirale da 50 cm risponde alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Si contrae fino a 32 cm rendendolo così compatto da poter essere facilmente riposto nel vano portaoggetti dell'auto.

Il resistente cavo di ricarica da USB C a USB C ha un rivestimento in Fibra Aramidica che lo protegge dallo stress dovuto alle frequenti torsioni. Questo permette al cavo di flettere senza estendersi troppo e non danneggiare il suo nucleo.

Il cavo USB C è progettato per evitare che il connettore si separi dal rivestimento. Il rinforzo extra-lungo sul connettore riduce lo stress da trazione, è testato per resistere ad oltre 5.000 cicli di piegatura a 180°.

Questo resistente cavo è compatibile con le specifiche USB 2.0 garandendo una connessione affidabile per tutti i dispositivi USB-C. Supporta fino a 3A per caricare i tutti dispositivi compatibili con USB C.

R2ACC-1M-USB-CABLE è coperto da una garanzia a vita StarTech.com® e da un supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

• CAVO DI RICARICA USB-C: Questo cavo si estende da 32 a 50 cm evitando che si aggrovigli e sia d'intralcio; Il rivestimento in TPE lo rende resistente morbido e flessibile, quindi facile da avvolgere per riporlo nel portaoggetti dell'auto

• DESIGN ROBUSTO: Cavo di ricarica USB Type C in Fibra Aramidica per una maggiore resistenza alla trazione; Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 cicli di piegatura a 180° Il suo rivestimento in TPE atossico lo rende resistente e flessibile

• CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE: Con supporto fino a 3A per la ricarica veloce da una porta USB-C o da un adattatore di alimentazione Quick Charge, questo cavo di alta qualità è progettato per caricare e sincronizzare i tuoi dispositivi USB C

• COMPATIBILITÀ USB-C: il durevole cavetto USB C per il trasferimento dei dati consente di caricare e sincronizzare i dispositivi USB di tipo C, tra cui iPad Pro, Samsung Galaxy, One Plus, Google Pixel (*Si precisa che i cavi USB 2.0 non supportano i video)

• SPECIFICHE: Lunghezza: 50cm | Colore: Nero | Connettori: USB-C a USB-C | Prestazioni: USB 2.0 | Materiale: Fibra Aramidica | Potenza: 3A | Tipo di rivestimento: TPE | Schermatura: Protezione EMI

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	19.7 in [500 mm]
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0 to 80°C (32 to 176°F)

	Temperatura di conservazione	0 to 80°C (32 to 176°F)
	Umidità	0% a 95% HR
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	22/32 AWG
	Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
	OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
	Lunghezza prodotto	12.5 in [31.8 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
	Peso prodotto	1.0 oz [28.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
	Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
	Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.2 oz [34.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a USB-C
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.