

24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel

Produkt-ID: PANELHU24



Das PANELHU24 Rackmount Cat5e Patchpanel komprimiert 24 Ports in eine 0.5U Blende und macht es somit zu einer idealen Lösung für kleinere Installationen.

Farbcodiert für beide T568A- und T568B Verkabelungsarten stellt dieses Netzwerk-Patchpanel die perfekte Lösung für alle Sprach- oder LAN-Anwendungen dar und bietet einen dualen IDC-Anschluss. Zur Verbraucherfreundlichkeit sind die Portnummern auf der Vorderseite eines jeden RJ45 Ports deutlich markiert, um so auf einfache und schnelle Weise die Kabelführung zu identifizieren.

Dieses 24-Port Ethernet-Patchpanel ist strapazierfähig und wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der 2-jährigen Garantie von StarTech.com geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zur Installation in 19-Zoll und metrischen Racks/Schränken
- Geeignet für Anwendungen, die 0,34 bis 0,14 mm² Solid State- und Standard-Netzwerkkabel verwenden
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet-Anwendungen
- Sprach-, Video- und andere Anwendungen

Merkmale

- Stoßfestes Plastikgehäuse, schwer entflammbar UL 94V-0
- Entspricht und übertrifft alle ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 und EN 50173-1 Spezifikationen
- Duale IDC-Header im 180°-Winkel zu den RJ45-Ports, terminiert mit Typ 110-Stanzwerkzeug
- Farbcodiert für sowohl T568A- als auch T568B-Installationen

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

Garantiebestimmungen 2 Years

Hinweis IDC-Kontakt: 0,8 mm starke Legierung,
Zinn-Beschichtung auf Nickel
Anschlusskontakt:
Phosphorbronze, Gold auf Nickel

Umwelt

Betriebstemperatur -10~50°

Feuchtigkeit 10 bis 65%

Physische
Eigenschaften

Farbe Schwarz

Produktlänge 19.0 in [48.2 cm]

Produktgewicht 14.4 oz [409 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 19.3 in [49 cm]

Package Width 2.2 in [57 mm]

Package Height 1.9 in [47 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 17.4 oz [494 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 24-Port-1/2U-Rackmount-Cat5e 110-Patchpanel
M6-Schrauben



M5-Schrauben

Kabelbinder

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

