

Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack

ID prodotto: PANELHU24



Il quadro per prese Cat5e PANELHU24 per montaggio a rack comprende 24 porte in un quadro 0,5U e rappresenta una soluzione ideale per le installazioni di dimensioni ridotte.

Con codifica a colori per cablaggi T568A e T568B, questo quadro per prese di rete fornisce la soluzione ideale per qualsiasi applicazione vocale o LAN e offre connettore doppio IDC. Per maggiore comodità il numero della porta è chiaramente contrassegnato sulla parte anteriore di ogni porta RJ45 assicurando così un modo semplice e rapido per individuare la disposizione dei cavi.

Realizzato per una lunga durata esclusivamente con materiali di prima qualità, questo quadro per prese Ethernet a 24 porte è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Applicazioni 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
- Per installazioni in rack/armadi da 19"
- Applicazioni vocali, video e di altro tipo
- Adatto per applicazioni che utilizzano cavi a stato solido da 0,34 a 0,14 mm<sup>2</sup> e cavi di rete standard

## Caratteristiche

- Alloggiamento in plastica ad alta resistenza, ritardante di fiamma UL 94V-0
- Soddisfa e supera i requisiti delle specifiche ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 ed EN 50173-1
- Collettori doppi IDC posti a 180° rispetto alle porte RJ45, terminati utilizzando un utensile di punzonatura del tipo 110
- Codifica a colori per installazioni T568A e T568B

---

### Note/requisiti speciali

Norme di garanzia	2 Years
Nota	Contatto IDC: lega con spessore di 0,8 mm, placcatura in stagno su nichel Contatto jack: bronzo fosforoso, oro su nichel

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10~50°
Umidità	10~65%

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
Peso prodotto	14.4 oz [409 g]


---

### Informazioni confezione

Package Length	19.3 in [49 cm]
Package Width	2.2 in [57 mm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Peso spedizione (confezione)	17.4 oz [494 g]

---

### Contenuto della confezione



Incluso nella  
confezione

Quadro per prese 110 Cat5e a 24 porte montabile a rack 1/2U

Manuale di istruzioni

Viti M6

Fascette di serraggio

Viti M5

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

