

Adaptateur convertisseur bidirectionnel SATA / IDE pour disque dur

N° de produit: PATA2SATA3



Le PATA2SATA3 est un adaptateur/convertisseur bidirectionnel SATA IDE qui vous permet de connecter un lecteur ATA série à un port IDE série ou un lecteur IDE à port de carte mère SATA. Cette solution économique permet de mettre à niveau des systèmes IDE existants permettant la prise en charge de disques durs SATA ou des lecteurs optiques. L'adaptateur SATA/IDE permet d'économiser les coûts engendrés par l'achat par une carte contrôleur tout en évitant la nécessité d'installer le logement d'extension requis pour l'installation de la carte.

Outre l'installation du disque dur SATA, l'adaptateur est rétrocompatible et permet la connexion d'anciens disques IDE à une carte mère compatible SATA plus récente, facilitant ainsi la récupération des fichiers stockés sur un ancien système.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter des disques SATA à une ancienne carte mère uniquement compatible avec IDE
- Permet de connecter un ancien disque IDE à une nouvelle carte mère uniquement compatible SATA,

afin de récupérer des données

- Techniciens devant fréquemment travailler avec les deux types de disques sur différents types de systèmes

Spécifications techniques

- **SUPPORT BI-DIRECTIONNEL** : Cet adaptateur SATA IDE permet une connectivité bidirectionnelle entre un lecteur SATA et un port IDE traditionnel, ou un lecteur IDE et un port de carte mère SATA
- **AJOUTEZ LA CONNECTIVITÉ SATA** : Ce convertisseur IDE SATA est une solution rentable pour connecter des disques durs ou des lecteurs optiques SATA à des systèmes IDE existants, sans carte contrôleur supplémentaire
- **COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE** : Conforme à la version 1.0a de SATA (1,5Gbps) et prend en charge les révisions SATA I/II/III ; Compatible avec PATA (IDE) 100/133 MBps et SATA/IDE ATAPI ; Prend en charge tous les OS ; DEL d'alimentation/activité
- **INSTALLATION PRATIQUE** : Cet adaptateur SATA IDE se connecte en interne entre votre carte mère et votre disque SATA / IDE, et comprend un câble SATA et un adaptateur d'alimentation SP4 vers Dual LP4 Y ; Aucun logiciel ou pilote supplémentaire n'est requis
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur IDE SATA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA & IDE
ID du chipset	SunplusIT - SPIF223A

Performance

Type et débit	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	Non

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
	2 - SATA (7 broches , données)

1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation - Rouge
1 - Activité du lecteur de disque dur - Vert

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC / 12V DC
Tension de sortie 5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Humidité Humidité relative de 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Longueur du produit 2.4 in [61 mm]
Largeur du produit 2.0 in [5 cm]
Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit 0.7 oz [20 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1
Longueur du Paquet 6.9 in [17.5 cm]

Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	3.6 oz [102.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur bidirectionnel SATA/IDE
	1 - Adaptateur d'alimentation en Y SP4 vers deux LP4
	1 - Câble SATA
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis