

Adapterpaket för skendjup för serverhyllor - 1U

Produkt ID: RDA1U



Med detta adapterpaket för djup kan du bygga ut eller reducera djupet på en hyllenhets (1U) i din serverhylla med upp till 10 cm. Om du använder adapterpaketet i en installation med två stolpar kan förlängarna bära en total vikt på 4,5 kg. Om du använder adapterpaketet i en installation med fyra stolpar kan förlängarna bära en total vikt på 40 kg. Du kan även använda två par förlängarfästen i en installation med fyra stolpar och uppnå samma viktkapacitet.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Du kan använda detta adapterpaket för att montera utrustning i din serverhylla som är upp till 10 cm längre eller kortare än hyllans monteringsdjup.

Med detta adapterpaket kan du anpassa din serverhylla för stöd för olika monteringsdjup så att du får friheten att montera utrustning med olika djup i samma hylla. Det är ett kostnadssparande och problemfritt sätt att samla din utrustning i en enda hylla så att du bara har en serverhylla att hantera istället för två.

Adapterpaketet för djup kan även användas till att hantera kablar. Du kan montera utrustning 10 cm från skenorna för att förhindra att kablar sticker ut ur hyllan. Du kan använda skendjup-adaptorn till att montera utrustning med högdensitetskablage, som till exempel patchpaneler, PDU:er eller nätverksswitchar för att minimera kabelbelastning och ge enklare åtkomst till kablarna.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera utrustning som är upp till 10 cm längre eller kortare än din serverhylla
- Skapa flexibelt monteringsdjup för att förbättra kabelhantering

Funktioner

- Öka eller minska monteringsdjupet på en hyllenhets (1U) i din serverhylla med 10 cm (4").
- Spara pengar genom att installera utrustning med olika monteringsdjup i samma hylla
- TAA-kompatibel
- Hantera kablar inuti hyllan enklare genom att ändra utrustningens djup
- Kan bära en total vikt på 40 kg i en installation med fyra stolpar, eller 2,5 kg i en installation med två stolpar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Kabelhantering	Nej

Prestanda

Allmänna specifikationer	Viktkapacitet 4 stolpar: 40 kg
	Viktkapacitet 2 stolpar: 2,5 kg

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	4.0 in [10.1 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.1 cm]

	Produktvikt	3.7 oz [104.6 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [146.7 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	2 - djup-adapter-fasten
		4 - 10-32 x 5/8 skruvar
		4 - 10-32 korgmuttrar
		1 - Instruktionsbok
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.