

Convertidor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional

ID del Producto: PATA2SATA3




El PATA2SATA3 es un adaptador/conversor bidireccional SATA/IDE que permite conectar una unidad Serial ATA a un puerto IDE preexistente, o una unidad IDE a un puerto SATA de la placa madre.

Constituye una solución eficaz y económica de actualización de sistemas IDE existentes que brinda compatibilidad con unidades de discos duros SATA o unidades ópticas, eliminando el gasto de comprar una tarjeta controladora y reservando la ranura de expansión por si se necesita instalar alguna tarjeta.

Además de la instalación del disco SATA, el adaptador se puede invertir de modo de conectar unidades IDE más antiguas a una placa madre más nueva equipada con SATA facilitando la recuperación de archivos viejos de un sistema anterior.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar unidades SATA más nuevas a una placa madre más antigua que sólo admite IDE

- Permite conectar una unidad IDE antigua a una placa madre SATA nueva para recuperar información
- Ideal para técnicos que normalmente trabajan con ambos tipos de unidades a través de diferentes tipos de sistemas

Características

- **SOPORTE BI-DIRECCIONAL:** Este adaptador SATA IDE permite la conectividad bidireccional entre una unidad SATA a un puerto IDE de legado, o una unidad IDE a un puerto SATA de tarjeta madre
- **AÑADA CONECTIVIDAD SATA:** Este convertidor IDE SATA es una solución rentable para conectar discos duros SATA o unidades ópticas a sistemas IDE de legado, sin necesidad de tarjetas controladoras adicionales
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Cumple con la versión SATA 1.0a (1.5Gbps) y admite las revisiones SATA I/II/III - Compatible con dispositivos PATA (IDE) de 100/133 MBps y SATA/IDE ATAPI, como las unidades ópticas de CD/DVD - Admite cualquier sistema operativo
- **CONFIGURACIÓN PRÁCTICA:** Este adaptador SATA IDE se conecta internamente entre su tarjeta madre y la unidad SATA / IDE, e incluye un cable SATA y un adaptador de alimentación SP4 a Dual LP4 Y - No requiere software ni controladores adicionales
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este adaptador IDE SATA está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA & IDE
ID del Conjunto de Chips	SunplusIT - SPIF223A

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	No

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)
-------------------------	-------------------------------

2 - SATA (7 pines, datos)

1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido - Rojo
1 - Actividad del Disco Duro - Verde

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada 5V DC / 12V DC
Tensión de Salida 5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Humedad HR 90%

Características Físicas

Color Negro
Tipo de Gabinete Plástico
Longitud del Producto 2.4 in [61 mm]
Ancho del Producto 2.0 in [5 cm]
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor SATA IDE Bidireccional
	1 - Adaptador de Alimentación Y SP4 a LP4 Doble
	1 - Cable SATA
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.