


1 Port PCI Parallel DB25 Schnittstellenkarte - Low Profile

Produkt-ID: PCI1P_LP



Diese Low-Profile 1-Port-PCI-Paralleladapterkarte PCI1P_LP fügt Ihrem Kleingehäuse-PC einen IEEE 1284 Anschluss hinzu, bei Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 Mbit/s - das ist bis zu 3x schneller als bei On-board-Parallelports. Die Adapterkarte ist im Low-Profile-Design entworfen, das perfekt in kleinere Computergehäuse passt, beinhaltet aber auch ein Slotblech für Normalgehäuse. Mit Unterstützung für Plug and Play und den Treibern für Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® und Linux® ist die Installation das reinste Kinderspiel. Funktionen wie IRQ-Freigabe und Hot-Swap garantieren praktische, problemlose Verbindungen mit allen Parallel-Peripheriegeräten. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie alle Parallel-Peripheriegeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-Lesegeräte.

Merkmale

- Kompatibel mit Low-Profile-Systemen
- Unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP
- IRQ-Freigabe eliminiert Konflikte zwischen mehreren Karten.
- Datenübertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.
- Einfache Plug and Play-Installation
- Installationsscripts verfügbar für Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 und Mandrake 8.2

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Industrienormen	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
	PCI 2.1
Chipset-ID	ASIX - MCS9805CV

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1,5 Mbit/s
-------------------------------	------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
-----------------------	---

Externe Ports		1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Linux 3.5.x bis 4.11.x und höher
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Unused PCI slot
Physische Eigenschaften		
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
	Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöhe	2.2 in [5.5 cm]
	Produktgewicht	1.7 oz [49.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]
	Paketbreite	6.9 in [17.5 cm]
	Pakethöhe	1.2 in [31.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [132.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Low Profile-PCI-Parallelkarte 1 - Standard-Profil-Slotblech 1 - Treiber-CD 1 - Handbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.