

2U Server rack raildiepte adapterset voor 10 cm verstelbereik

Productcode: RDA2U



Met deze diepte-adapterset kunt u de montagediepte van twee rack units (2U) in uw server rack tot tien cm vergroten of verkleinen. Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Monteer apparatuur in uw server rack tot 10 cm langer of korter dan de montagediepte van het rack en vergroot de opslagcapaciteit van uw rack. Als u de 2U rack uitbreider met twee stijlen gebruikt, wordt een totaalgewicht van 9 kg ondersteund, terwijl bij vier stijlen een totaalgewicht van 59 kg wordt ondersteund.

Met deze raildiepte adapterset kunt u uw server rack aanpassen aan verschillende montagedieptes en uw apparatuur in één rack consolideren, zodat u geen racks van verschillende afmetingen hoeft te kopen.

De netwerk rack uitbreiderset kan ook worden gebruikt voor het beheer van uw kabels. U kunt apparatuur 10 cm van de rails monteren, om te voorkomen dat de kabels uit het rack steken. U kunt ook apparatuur monteren met een hoge kabeldichtheid om de gevolgen van kabelbelasting tot een minimum te beperken en de toegang tot de kabels te vergemakkelijken.

Wij bieden u een breed scala aan producten waarmee u de opslagruimte in uw server rack kunt optimaliseren voor efficiënter gebruik van de ruimte, betere toegankelijkheid en meer gemak. Dit product wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning voor Noord-Amerika.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Aanpasbare rack diepte
- Kantoren met beperkte ruimte

Eigenschappen

- Pas uw server rack geheel aan uw wensen aan door vergroting of verkleining van de montagediepte tot 10 cm.
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)
- Beheer kabels in uw rack eenvoudiger door de diepte van uw apparatuur aan te passen
- Bespaart tijd omdat alle montageschroeven en -moeren voor de adapters worden meegeleverd
- Elimineert de noodzaak om meerdere racks te kopen door apparatuur op één plaats te consolideren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U

Prestaties

Algemene specificaties	Max. gewicht bij 4 stijlen: 59 kg
	Max. gewicht bij 2 stijlen: 9 kg

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.4 in [11.3 cm]
Breedte product	3.5 in [90.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [25.0 mm]
Gewicht product	8.7 oz [246.8 g]

Verpakkingsinformatie



Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.2 oz [289.4 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	diepte-adaptersteunen
	10-32 x 5/8 schroeven
	10-32 kooimoeren
	handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

