

2U Adapterkit för djupjustering av serverrack med 10 cm justering

Produkt ID: RDA2U



Med detta adapterkit för serverrack kan du utöka eller reducera djupet på två hyllenheter (2U) i ditt serverrack med upp till 10 cm. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Montera utrustning i ditt serverrack upp till 10 centimeter längre eller kortare än rackets monteringsdjup och öka ditt racks förvaringsutrymme. Om du använder 2U-rackjusteraren vid en installation på två stolpar håller den för en totalvikt på 9 kg och vid en installation över fyra stolpar håller den för en totalvikt på 59 kg.

Med detta adapterkit för skendjup kan du anpassa ditt serverrack för att stödja olika monteringsdjup och sammanföra din utrustning i ett enda rack, vilket eliminerar behovet av att köpa rack i olika storlekar.

Adapterkitet kan även hjälpa dig att hantera dina kablar. Du kan montera utrustning 10 cm från skenorna för att förhindra att kablar sticker ut ur hyllan. Du kan även montera utrustning med högdensitetskablage för att minimera kabelbelastningen och ge enklare åtkomst till kablarna.

Vi har ett brett utbud av produkter som hjälper dig optimera ditt förvaringsutrymme i serverhyllan för att förbättra yteffektiviteten, tillgängligheten och behändigheten. Produkten stöds av 2 års garanti och gratis, livstids Nordamerikabaserad teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anpassa rackdjup

- Kontor med begränsade utrymmen

Funktioner

- Anpassa ditt serverrack genom att öka eller minska monteringsdjupet med 10 cm
- TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
- Hantera kablar inuti racket enklare genom att ändra utrustningens djup
- Sparar tid, med alla medföljande skruvar och muttrar för montering av adaptrarna
- Elimineras behovet av att köpa fler rack genom att sammanföra utrustning på ett ställe

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U

Prestanda

Allmänna specifikationer	Viktkapacitet 4 stolpar: 59 kg
	Viktkapacitet 2 stolpar: 9 kg

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	4.4 in [11.3 cm]
Produktbredd	3.5 in [90.0 mm]
Produkt höjd	1.0 in [25.0 mm]
Produktvikt	8.7 oz [246.8 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]



Fraktvikt
(förpackning) 10.2 oz [289.4 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	djup-adapter-fasten
	10-32 x 5/8 skruvar
	10-32 korgmuttrar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

