

Cable de 7m HDMI Activo - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Cable de Servicio Pesado - Resistente - con Fibra de Aramida - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet

ID del Producto: RH2A-7M-HDMI-CABLE



Este cable HDMI™ activo de alta velocidad con Ethernet establece una conexión entre dispositivos compatibles con HDMI a través de largas distancias, ideal para tendidos de cable en el hogar y la oficina.

Este cable HDMI de alta velocidad admite resoluciones de hasta 4K a 60 Hz (4096 x 2160p), un ancho de banda de 18 Gbps, alto rango dinámico (HDR10), canal de retorno de audio (ARC) y Dolby Vision, para obtener relaciones de contraste elevadas y colores vivos.

El cable cuenta con un circuito amplificador integrado que potencia activamente la señal HDMI, sin necesidad de alimentación externa. Es la solución perfecta para transmisiones más largas sin pérdida de señal. Incorpora etiquetas de fuente y pantalla en los conectores para garantizar que la pantalla y la fuente están conectadas correctamente.

Nota: Este cable presenta una arquitectura unidireccional que requiere que el cable se instale en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente y pantalla de los conectores HDMI para asegurarse de que el dispositivo y la fuente HDMI están conectados correctamente.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable HDMI 2.0 de 7m con Ethernet, 4K 60 Hz (hasta 4096x2160p) - 18Gbps - HDR10 y audio multi-stream de 32 canales con muestreo de 1536 Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos); Cable unidireccional con etiquetas de fuente/pantalla
- **CIRCUITO ACTIVO:** El amplificador activo alimentado por bus potencia las señales de vídeo en distancias más largas para extender la señal HDMI hasta 7 m - Admite espacios de color adicionales, como Adobe RGB y YCC601 Color
- **CABLE DURABLE:** El cable 100% de cobre (28AWG) con revestimiento de TPE y alivios de tensión absorbe la tensión de los dobleces frecuentes - TPE no es tóxico, está libre de halógenos y cuenta con la certificación RoHS para la sostenibilidad medioambiental
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Los conectores chapados en oro y el blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre mejoran la integridad de la señal, ofreciendo 4K 60Hz a largas distancias - Ideal para salas de conferencias, oficinas o aulas
- **ESPECIFICACIONES:** 7 metros - Negro - HDMI 2.0 - Macho a Macho - 28 AWG - Diámetro exterior: 7,5mm - Cubierta del cable: TPE - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre - Características: ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, Colorimetría BT.2020

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	HDMI 2.0
ID del Conjunto de Chips	Spectra7 - HT8181

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	Este cable HDMI es unidireccional con conectores identificados para Fuente y Pantalla. Asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "Pantalla" esté conectado a la pantalla, televisor o proyector.
------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humedad	HR de 0 a 85%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	23.0 ft [7 m]
Cable OD	0.3 in [7.5 mm]
Longitud del Producto	23.0 ft [7.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.0 lb [0.5 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.1 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [24.8 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [4.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 7m HDMI® 2.0 Activo Resistente
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

