


1 Port eSATA/ SATA Controller PCI Schnittstellenkarte inkl. Low Profile Slotblech

Product ID: PCIESATA2I



Mit dieser SATA Controller-Karte mit PCI-Anschluss verwandeln Sie einen PCI-Steckplatz in einen internen SATA- plus einen externen eSATA-Anschluss. Mit einer Unterstützung von SATA 150-Festplatten und einer Datenübertragungsrate von bis zu 1,5 Gbit/s ist diese Controllerkarte die perfekte Lösung, wenn Sie einen zusätzlichen SATA-Port benötigen oder Ihren Speicher auslagern möchten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Rüsten Sie einen Desktop-PC mit PCI-Steckplatz mit SATA- und eSATA-Fähigkeiten auf.
- Fügen Sie einem Desktopcomputer zusätzliche SATA-Möglichkeiten hinzu.
- Fügen Sie einem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer SATA-Anschlüsse hinzu.

Features

- 1 interner SATA-Port und 1 externer eSATA-Port
- Unterstützt Festplatten hoher Speicherkapazität mit 48-bit Adressierung logischer Blöcke (LBA).
- Entspricht den Serial ATA 1.0a-Spezifikation mit Übertragungsraten von bis zu 1,5 Gbit/s
- Unabhängige 256 Byte FIFOs (32 bit x 64 deep) für jeden SATA-Kanal.
- Integrierte PCI-DMA-Engines.
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.

Hardware

Warranty

2 Years

Ports	2
Schnittstelle	SATA
Schnittstelle	eSATA & SATA
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP bracket incl.)
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6421

Leistung	Max. Datenübertragungsrate	1,5 Gbit/s
	Typ und Rate	SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)
	Portvervielfältigung	No
	RAID	No

Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V, 32-bit)
	Interne Ports	SATA (7 pin, Data)
	Externe Ports	eSATA (7 pin, Data)

Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
		Windows Server® 2003, 2008 R2
		Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Physische Eigenschaften	Gehäusety	Steel
	Produktlänge	4.8 in [1.2 cm]
	Produktbreite	2.1 in [54 mm]
	Produkt	0.8 in [20 mm]
	Produktgewicht	1.6 oz [46.6 g]

Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Package Length	6.9 in [1.8 cm]
	Package Width	5.6 in [1.4 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [135 g]



Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	PCI eSATA-Karte
t	Im Paket enthalten	Low Profile-Slotblech
	Im Paket enthalten	SATA-Datenkabel
	Im Paket enthalten	Software-CD
	Im Paket enthalten	Anleitung

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

