


Tarjeta Adaptadora PCI 1 Puerto eSATA 1 Puerto SATA con Bracket de Perfil Bajo Low Profile

ID del Producto: PCIESATA2I



Esta Tarjeta Controladora PCI basada en SATA permite convertir una ranura PCI en una conexión SATA interna y una SATA (eSATA) externa. Es la solución perfecta si necesita un puerto SATA adicional o si desea externalizar el almacenamiento ya que soporta 150 discos duros SATA y transfiere datos de hasta 1.5 Gbps.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite actualizar un ordenador de escritorio basado en PCI con funciones SATA y e-SATA
- Permite agregar funciones SATA adicionales a un ordenador de escritorio
- Permite agregar funciones SATA a un ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño (SFF)

Características

- 1 puerto SATA interno y 1 puerto e-SATA externo
- Disco de gran capacidad con Logical Block Addressing de 48-bits (LBA)
- Totalmente compatible con la especificación 1.0a de Serial ATA, con una velocidad de transferencia de hasta 1.5 Gbps
- FIFOs independientes de 256 bytes (32 bit x 64 deep) por canal SATA
- Motores integrados PCI DMA
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	SATA eSATA & SATA
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VT6421

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,5 Gb/seg
Tipo y Velocidad	SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
RAID	No

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)
-------------------------	--

Puertos Internos	1 - SATA (7 pines, datos)
Puertos Externos	1 - eSATA (7 pines, datos)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
-------------------	--

Características Físicas

Color	Verde
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	4.8 in [12.1 cm]
Ancho del Producto	2.1 in [5.4 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [46.6 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.0 oz [142.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI eSATA 1 - Cable de Datos SATA 1 - Soporte de Perfil Bajo 1 - CD del Software
---------------------	---

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.