

1,5m Dünnes HDMI Kabel, flexibles Premium HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet, UHD 4K 60Hz HDR10, mit Aramidfaser und TPE-Mantel

Produkt-ID: RHDMM150CMP



Dieses High-Speed-HDMI®-Slim-Kabel mit Ethernet hält den täglichen Anforderungen beim Anschluss Ihrer HDMI-Geräte stand. Getestet, um starker Beanspruchung standzuhalten, ist dieses robuste Kabel unverzichtbar für geschäftliche und private Anwendungen.

Für den täglichen Einsatz entwickelt

Das Premium-zertifizierte Slim-HDMI®-2.0-Kabel ist mit einer Aramidfaserverstärkung ausgestattet, die es vor den Belastungen häufiger Biegungen schützt. Dadurch bleibt das Kabel flexibel, ohne dass der Innenleiter überdehnt oder beschädigt wird.

Kabeleigenschaften

- Aramidfaser erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit des Kabels
- Isolierte Leiter reduzieren Reibung und bieten mehr Flexibilität
- EMI-Schutz durch Aluminium-Mylar-Folie und Geflechtschirmung
- TPE-Kabelmantel ist flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel
- 34AWG-Slim-HDMI-Kabel mit kompaktem 4,7mm-Außendurchmesser

Flexibler Knickschutz

Das Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel löst. Die extra lange Knickschutztülle wurde getestet, um über 10.000 Biegezyklen bei einem 180°-Winkel standzuhalten.

Steckereigenschaften

- HDMI-Stecker mit vergoldeten Kontakten und Metallschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt den Anschlussbereich

- Knickschutz für über 10.000 Biegezyklen bei einem 180°-Winkel getestet

Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen und bietet Auflösungen bis zu 4K 60Hz bei einer Bandbreite von bis zu 18Gbps. Das HDMI®-Premium-zertifizierte Kabel unterstützt zudem HDR für höheren Kontrast und lebendige Farben - für ein intensives und beeindruckendes Seherlebnis.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **Premium zertifiziertes HDMI 2.0 mit Ethernet:** HDMI Kabel unterstützt 4K Bild und Ton mit 4K 60Hz bis 4096x2160p, 18Gbps Bandbreite, HDR10, ultrabreiten Seitenverhältnissen und 32 Kanal Surround Sound inklusive Dolby Atmos und TrueHD
- **Ultrarobuste Materialien:** HDMI Kabel mit Aramidfaser Design bietet extreme Haltbarkeit und hohe Zugfestigkeit für enge Räume und starke Biegungen; Al Mylar Folie mit Geflecht schützt vor EMI für zuverlässige Signalqualität
- **Enge Räume mit schlankem, flexilem Design meistern:** TPE Mantel absorbiert die Belastung häufiger Biegungen ohne Kabelschäden; 34AWG Slim HDMI Kabel mit 4,7 mm Außendurchmesser sorgt für sauberen, flexiblen Sitz in engen Umgebungen
- **Verbindung zu Hause, im Büro oder unterwegs:** Kompatibel mit TVs, Monitoren, Projektoren und Soundbars; funktioniert nahtlos mit Laptops, Desktops und Streaming Geräten wie Samsung, Sony, Dell, Apple TV und mehr, HDMI 2.0 und älteren HDMI Versionen
- **Die Wahl der IT Profis:** Unsere HDMI Kabel werden im firmeneigenen Innovation Lab streng getestet für gleichbleibende Signalqualität, langlebige Konstruktion und breite Kompatibilität; kostenloses lebenslanges 24-5 mehrsprachiges Support

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Active or Passive Adapter	Passiv
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Video Revision	HDMI 2.0
Max. Datenübertragungsrate	18 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen	4K 60Hz
Audiospezifikationen	Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit	0 - 85% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	34 AWG
Gehäusetyp	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Kabellänge	4.9 ft [1.5 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.5 mm]
Produktlänge	5.0 ft [1.5 m]
Produktbreite	0.7 in [1.7 cm]
Produkthöhe	0.2 in [5.0 mm]
Produktgewicht	1.3 oz [38.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	8.3 in [21.2 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	0.5 in [1.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.9 oz [54.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,5m HDMI Kabel
--------------------	---------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

