


Scheda controller PCI SATA e SATA eSATA a 1 porta + SATA a 1 porta con staffa basso profilo

ID prodotto: PCIESATA2I



Questa scheda controller PCI SATA consente di trasformare lo slot PCI del computer in una connessione interna SATA e una connessione esterna (eSATA). Grazie al supporto di dischi rigidi SATA 150 e velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Gbps questa scheda controller è la soluzione perfetta se si desidera una porta SATA aggiuntiva o sfruttare supporti di archiviazione esterna.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aggiornamento di computer desktop PCI tramite funzionalità SATA ed eSATA
- Consente di aggiungere funzionalità SATA a un computer desktop
- Consente di aggiungere funzionalità SATA a sistemi a basso profilo/fattore di forma ridotto

Caratteristiche

- 1 porta SATA interna e 1 porta eSATA esterna
- Supporto di unità con capacità elevate con LBA (Logical Block Addressing) a 48 bit
- Completamente conforme alle specifiche Serial ATA 1.0a con velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Gbps
- FIFO (First In-First Out) a 256 byte indipendente (32 bit x 64) per canale SATA
- Meccanismi PCI DMA integrati
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	SATA eSATA & SATA
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
ID chipset	VIA/VLI - VT6421

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Gb/sec
Tipo e velocità	SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)
Moltiplicatore di porte	No
RAID	No

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte interne	1 - SATA (7 pin, dati)
Porte esterne	1 - eSATA (7 pin, dati)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
-------------------------------------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Verde
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.8 in [12.1 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [5.4 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [46.6 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.0 oz [142.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI eSATA 1 - Cavo dati SATA 1 - Staffa basso profilo 1 - CD software 1 - Manuale di istruzioni
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

