

Câble HDMI Fin de 2m, Câble HDMI 2.0 Flexible Certifié Premium avec Ethernet, UHD 4K 60Hz HDR10, Conception Durable en Fibre d'Aramide avec Gaine en TPE

Nº de produit: RHDM2MP



Ce câble HDMI® haute vitesse et fin avec Ethernet résiste aux exigences quotidiennes de connexion de vos appareils HDMI. Testé pour supporter une usure intensive, ce câble robuste est un incontournable pour les applications professionnelles comme grand public.

Conçu pour un usage quotidien

Le câble HDMI® 2.0 Premium Certified Slim est renforcé par des fibres d'aramide qui le protègent contre les contraintes dues aux flexions répétées. Cette conception lui permet également de se plier sans s'étirer excessivement ni endommager le cœur du câble.

Caractéristiques clés du câble

Les fibres d'aramide ajoutent solidité et durabilité au câble

Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent une meilleure flexibilité

Protection EMI avec feuille d'aluminium-mylar et blindage tressé

La gaine en TPE est plus souple qu'un câble PVC standard

Câble HDMI fin 34 AWG avec un diamètre compact de 4,7 mm

Soulagement de traction flexible

Le câble est conçu pour empêcher le connecteur de se détacher de la gaine. Le moulage de soulagement de traction extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de 180°.

Caractéristiques clés du connecteur

Connecteur HDMI plaqué or avec blindage métallique protégeant la carte de circuit contre les interférences EMI et renforçant le point de connexion

Soulagement de traction testé pour supporter plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de 180°

Conforme à toutes les spécifications HDMI 2.0, ce câble HDMI® Premium Certified prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 60 Hz avec une bande passante pouvant atteindre 18 Gbps. Il prend également en charge le HDR, offrant un meilleur contraste et des couleurs plus éclatantes pour une expérience visuelle plus riche et immersive.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, le design commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

Spécifications techniques

- **Certification Premium HDMI 2.0 avec Ethernet** : Câble prenant en charge la 4K60Hz (jusqu'à 4096x2160p), HDR10, 18 Gbit/s de bande passante et son surround 32 canaux, Dolby Atmos et TrueHD. Idéal pour une image détaillée et un son immersif haute fidélité
- **Matériaux Ultra-Résistants** : Câble en fibre d'aramide pour une durabilité et une résistance à la traction supérieures, idéal dans les espaces étroits ou les courbes serrées. La feuille Al-Mylar et la tresse assurent une protection EMI et un signal fiable
- **Naviguez dans les Espaces Restreints Grâce à une Conception Fine et Flexible** : La gaine TPE absorbe les flexions répétées sans dommage; Le câble HDMI 34AWG, fin (\varnothing 4,7 mm), offre un ajustement propre et flexible dans les installations à espace limité
- **Connectez-vous à vos Appareils à la Maison, au Travail ou en Déplacement** : Compatible avec TV, projecteurs et barres de son; Fonctionne avec PC, portables, appareils de streaming comme Samsung, Sony, Dell, Apple TV, etc., HDMI 2.0 et versions antérieures
- **Le choix des professionnels de l'informatique** : Câbles HDMI testés en laboratoire pour garantir intégrité du signal, durabilité et compatibilité avec tout environnement audiovisuel. Assistance technique multilingue gratuite 24h/24, 5j/7, offerte à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Spécifications audio	Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
----------------------	--

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
	1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.7 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	3.3 oz [94 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.1 in [20.6 cm]
Largeur du Colis	5.9 in [15.0 cm]

Hauteur du Paquet 0.9 in [2.2 cm]

Poids brut 3.7 oz [106.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 2 m

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

