

## 7.1-kanaals Surround PCI Geluidskaart - 24-bit

Productcode: PCISOUND7



Deze hoogwaardige 7.1-kanaals surround PCI-geluidskaart is de ideale oplossing voor gaming- en multimediacomputers en heeft full-duplex-functionaliteit met 8 uitgangssignalen en 2 gelijktijdige ingangssignalen. De 7.1-kanaals geluidskaart biedt alles wat u nodig heeft voor een ultieme multimediebelevens. De kaart ondersteunt de nieuwste Dolby Digital EX en DTS 7.1-kanaals DVD-soundtracks, digitale coaxiale uitgang en het afspelen van 96 kHz/24-bit audio. De PCI-geluidskaart wordt geleverd met Windows WDM-drivers, die u tijd en moeite besparen bij het installeren en ervoor zorgen dat u in een paar minuten kunt genieten van 7.1-kanaals surround sound. Op deze hoogwaardige 7.1-kanaals geluidskaart heeft u 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Verbeter uw geluidswaergave met 7.1-kanaals surround sound
- Verhoog het aantal audio-ingangen en -uitgangen voor het aansluiten van meerdere signaalbronnen of waergave-apparatuur

- Verbeter de geluidskwaliteit van uw audio-ingang en -uitgang
- Zorg voor een digitale audio-uitgang

## Eigenschappen

- 7.1-kanaals surround sound audio-uitgang
- Ondersteunt 48/44,1 kHz sample rate voor opname en weergave
- Ondersteunt de nieuwste Dolby® Digital EX en DTS ES 7.1-kanaals DVD-geluidssweergave
- DirectSound™ 3 hardware-ondersteuning
- Ondersteunt PCI 2.2 met ACPI en PMI
- Ondersteunt plug-and-play-installatie met Windows WDM-drivers
- Twee extra interne ingangen
- Met full-duplex-functionaliteit; 8 uitgaande en 2 inkomende geluidssignalen tegelijkertijd

---

### Hardware

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years                 |
| Bus type       | PCI (5 volt)            |
| Kaarttype      | Standaard               |
| Chipsetcode    | VIA/VLI - Tremor VT1723 |

---

### Prestaties

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audiospecificaties        | Ingangen en uitgangen: lijningang, microfoon, uit voor, uit achter, uit surround, uit subwoofer/center en uit S/PDIF (digitaal) |
| Full duplex ondersteuning | Ja                                                                                                                              |

---

### Connector(en)

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Type connector(en) | 1 - PCI (5 V, 32-bits)           |
| Interne poorten    | 2 - MPC2 (4-polig, audio)        |
| Externe poorten    | 6 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) |

1 - Digitale coax audio (RCA)

Software

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssystemen            | Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) |
| Microsoft WHQL-gecertificeerd | Ja                                                                                            |

Gebruiksomgeving

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 20°C to 50°C (68°F to 122°F)     |
| Opslagtemperatuur   | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)      |
| Vochtigheid         | 5% tot 85% rel. luchtvochtigheid |

Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Lengte product  | 3.1 in [80 mm]  |
| Breedte product | 0.7 in [1.8 cm] |
| Hoogte product  | 4.7 in [12 cm]  |
| Gewicht product | 2.1 oz [59 g]   |

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Lengte Verpakking        | 6.8 in [17.3 cm] |
| Package Width            | 1.2 in [30 mm]   |
| Package Height           | 5.6 in [14.3 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 0.7 lb [0.3 kg]  |

Wat wordt er meegeleverd

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 7.1-kanaals Surround PCI Geluidskaart |
|             | 1 - Driver-CD                             |
|             | 1 - Handleiding                           |

Garantiebepalinge  
n

Warranty

2 Jaar

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.