


Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100

N° de produit: PEX100S



Cette carte Ethernet basée sur PCI Express 10/100 offre une manière simple de connecter un serveur ou une station de travail compatible PCIe à un réseau Ethernet ; elle est également richement dotée en fonctionnalités incluant la prise en charge du fonctionnement en mode duplex complet et semi-duplex ainsi que la gestion d'alimentation Wake On LAN (WOL).

La carte Ethernet PEX100S est livrée avec des supports standard et faible encombrement et est compatible avec la plupart des facteurs de forme des systèmes mATX (Slimline) et ATX et inclut une configuration automatique Auto MDI/MDIX, simplifiant l'installation et la configuration.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Carte Ethernet de remplacement pour un ordinateur de bureau, familial ou professionnel.
- Permet d'ajouter une connectivité de réseau pour fournir un accès Internet haut débit à un ancien ordinateur de bureau.
- Permet d'ajouter une connexion réseau secondaire ou redondante à une station de travail ou un serveur.

Spécifications techniques

- Un port Ethernet 10/100 Mb/s RJ45

- Conformité aux normes IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T et 100Base-TX
- Détection de répartiteur et auto-corrrection (Auto MDIX)
- Prise en charge duplex complet et semi-duplex
- Auto-négociation de la vitesse du lien et du mode duplex
- Indicateurs LED lien/activité et 10/100 Mb/s
- Prise en charge de la fonction Wake-on-LAN
- Supports d'installation pleine hauteur/faible encombrement inclus

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
ID du chipset	Realtek - RTL8101E

Performance

Vitesse max. de transfert de données	100 Mbit/s
Réseaux compatibles	10/100 Mb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur	PCI Express x1
Ports externes	RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Linux 2.6.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>

Indicateurs



Indicateurs lumineux Statut de liaison

Caractéristiques physiques

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	3.6 in [92.5 mm]
Largeur du produit	4.7 in [12 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [21 mm]
Poids du produit	1.1 oz [32 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Poids brut	4.4 oz [124 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Carte PCI-Express Ethernet 10/100
	Support faible encombrement
	CD de pilote
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

