


1-Port Parallele PCIe Kaart - PCI Express naar DB25 Adapter Kaart - PC
Uitbreidingskaart voor Printers/Scanners/Plotters - LPT Controller - SPP/ECP -
Standard/Low Profile

Productcode: PEX1P2



Deze PCIe parallelle controllerkaart kan in een beschikbare PCI-Express x1 slot van uw computer worden geïnstalleerd, waardoor u een DB25 parallelle communicatiepoort aan uw systeem kunt toevoegen.

Deze controllerkaart is uitgerust met een Asix AX99100 chip, waarmee u een DB25 apparaat op uw desktop computer kunt aansluiten. De parallelle poort is ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, plotters, POS terminals, PLC's, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur of oscilloscopen. De kaart kan ook worden gebruikt in fabrieken voor de besturing of automatisering van apparatuur. De parallel (LPT) poort ondersteunt SPP/Byte/Nibble/ECP modi en is compatibel met PCI Power Management 1.2 en IEEE 1284 voor snelheden tot 2,5 Mbps.

Bij deze add-on kaart worden zowel full-profile als low-profile installatiebeugels geleverd (full-profile steun vooraf geïnstalleerd) zodat u deze gegarandeerd in een full-profile of low-profile PCIe 2.0 x1 slot kunt installeren (neerwaarts compatibel met PCIe 1.1). Daarnaast is de kaart geschikt voor diverse besturingssystemen waaronder Windows (XP of hoger), Windows Server (2003 of hoger) en Linux (2.6.X of hoger).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit printers, scanners, plotters, POS terminals, PLC's, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur of oscilloscopen aan op uw computer
- Wordt gebruikt in fabrieken voor de besturing of automatisering van apparatuur

Eigenschappen

- **1-PORT PARALLELE PCIe KAART:** Voeg een DB25 parallelle poort toe aan uw computer via PCI Express 2.0 Gen1 slot; kan in full/standaard of low-profile PCIe kaartslots worden geïnstalleerd (inclusief beugels); nieuwe versie van onze populaire kaart PEX1P
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Deze parallelle poort LPT controllerkaart ondersteunt SPP/Byte/Nibble/ECP modi | Compatibel met IEEE 1284 | Snelheden tot 2,5 Mbps | Asix AX99100 chip | Full-profile bracket (vooraf geïnstalleerd)
- **VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN:** Parallelle poort uitbreidingskaart geschikt voor printers, scanners, plotters, POS terminals, PLC's, besturing/automatisering in fabrieken, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, oscilloscopen
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Voldoet aan PCI Express specificaties revisie 1.1 en PCI Power Mgmt 1.2; Compatibel met PCI-e x1 slot en hoger; Ondersteunt Windows (incl. XP en hoger) Windows Server (2003 en hoger) en Linux (2.6.X en hoger)
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; Deze PCIe parallelle adapterkaart heeft levenslange garantie van StarTech.com, incl. gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart

	Industriestandaarden	PCI Express 2.0 IEEE1284
	Chipsetcode	Asix - AX99100
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	2,5 Mbit/s
	Algemene specificaties	Ondersteunde parallele modi: SPP (Standard Printer Port), Nibble, Byte en ECP (Extended Capabilities Port)
	MTBF	958,000 uren
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Externe poorten	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.x en hoger Alleen LTS-versies
Voeding		
	Ingangsspanning	12V DC
	Uitgangsspanning	12V DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	20°C to 60°C (68°F to 140°F)
	Vochtigheid	40%~80% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.7 in [12.0 cm]

Breedte product	2.9 in [7.3 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Breedte Verpakking	8.5 in [21.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [124.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Quick-Start Handleiding
	1 - PCI Express Parallele Kaart
	1 - Full profile bracket (vooraf geïnstalleerd)
	1 - Low-profile bracket

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.