

Neuere Version verfügbar PEX1P2: 1 Port PCI Express Dual-Profil-Paralleladapterkarte - SPP / EPP / ECP - 1x DB25 IEEE 1284 PCIe-Parallelkarte

Produkt-ID: PEX1P



Die PCIe-Parallel-Karte PEX1P kann in einen PCI Express-Steckplatz (PCIe) eingebaut werden, und ermöglicht Ihnen so den Anschluss aller EPP/ECP-parallelen Peripheriegeräte an Ihren Computer. Basierend auf einem nativen Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952), schöpft dieser Adapter die vollen Möglichkeiten von PCI Express aus - und gewährleistet dabei maximale Performance und Zuverlässigkeit. Diese High-Performance-Parallelkarte (SPP/EPP/ECP) fügt einen DB25-Parallelport hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-R/RW-Laufwerken, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug&Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht! Die PCIe-Parallel-Karte beinhaltet sowohl Standard- als auch Halbhöhen-/Low-Profile-Slotbleche und wird mit einer zweijährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie alle Parallelkomponenten, wie z.B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkartenleser.

Merkmale

- Der SPP/EPP/ECP-Parallelport unterstützt voll ein bestehendes Centronics-Interface.
- Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen 1.0a.
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
- Erfüllt die Anforderungen von PCI 2.2 und PCI Power Management 1.0.

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	PCI Express
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Chipset-ID	PLX/Oxford - OXPCIe952

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	2,5 Mbit/s
MTBF	26,297 Hours

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1
Externe Ports	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x bis 4.11.x und höher
------------------------------	--

Physische
Eigenschaften

Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	0.8 in [2.1 cm]
Produktbreite	4.3 in [11.0 cm]
Produkthöhe	4.7 in [12.0 cm]
Produktgewicht	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [133.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - PCI Express-Parallelkarte
	1 - Low Profile-Slotblech
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.