

Cable de Red 3m Categoría Cat5e UTP RJ45 Gigabit Ethernet Patch Moldeado Snagless - Azul

ID del Producto: RJ45PATCH10



El Cable de Conexión Cat 5e (3m), RJ45PATCH10 cumple o supera las especificaciones del cable de Categoría 5e asegurando conexiones de red Gigabit confiables y dispone de un jacket de PVC azul de gran durabilidad que permite codificar por colores el tendido de cables de red de acuerdo a sus necesidades.

Con el propósito de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat 5e de alta calidad está provisto de un gancho de ajuste que protege los clips del conector RJ45 de posibles daños y hace que el cable sea menos propenso a engancharse durante la instalación. Además, incluye alivio de tensión moldeado de PVC que contribuye a minimizar el riesgo de dañar el cable pues evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, lo cual podría ocasionar una disminución en el rendimiento de la red.

Fabricado con materiales de primerísima calidad, este Cable de Conexión Cat5e ofrece rendimiento confiable y cuenta con el respaldo de nuestra Garantía de por Vida.

Los cables Cat5e de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables "baratos", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

Este cable Cat5e está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre puede afectar la transmisión de alimentación causando acumulación de calor, daño al equipo e incluso un incendio.

Este cable de conexión Cat 5e dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones

con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Diseñada para su uso en redes Fast Ethernet
- Conecta un hub a un panel de distribución
- Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

Características

- Protectores de clip RJ45
- Fabricado y probado cuidadosamente para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables
- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento
- Alivio de tensión moldeado que previene que el cable se doble en ángulos agudos por el conector RJ45, con el fin de minimizar la tensión al punto de terminación del conector
- Fabricado con componentes de la más alta calidad
- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CM
Tipo de Cable	Libre de Enganches

Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT5e - 350 MHz
-------------------------	-----------------



Conector(es)

Conector A	RJ-45
Conector B	RJ-45

Características Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Peso del Producto	4.0 oz [112 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [25 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [121 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	10 Ft Blue RJ45 Cat 5E Patch cable
---------------------	------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

