

Disponibile nella nuova versione PEX1P2: Scheda adattatore parallela PCI Express doppio profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

ID prodotto: PEX1P



La scheda adattatore parallela PCIe PEX1P può essere installata su slot PCI Express (PCIe), per connettere periferiche parallele EPP/ECP a qualsiasi sistema informatico. Grazie al singolo chip nativo (Oxford OXPCIe952), questo adattatore consente di sfruttare al meglio le potenzialità dell'interfaccia PCI Express, garantendo il massimo del rendimento e dell'affidabilità. Questa scheda parallela SPP/EPP/ECP ad elevate prestazioni consente di aggiungere una porta parallela DB25, ideale per collegare stampanti, scanner, lettori CD-R/RW, lettori di schede di memoria, lettori di codici a barre e molto altro ancora. Grazie alla funzionalità aggiunta Plug-and-Play, l'installazione della scheda parallela è più semplice e comoda! La scheda adattatore PCIe parallela include anche staffe d'installazione standard e medio/basso profilo ed è dotata di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria.

Caratteristiche

- Supporta l'interfaccia Centronics, grazie alla porta parallela SPP/EPP/ECP
- Conforme alle specifiche base PCI Express 1.0a

- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
- Conforme a PCI 2.2 e PCI Power Management 1.0

Prominence

Norme di garanzia	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com PCIe Dual Profile Parallel Card: New Version Available PEX1P2

Hardware

Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	PLX/Oxford - OXPCIe952

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	2,5 Mbps
MTBF	26,297 Hours

Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI Express x1
Porte esterne	DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE 6.0/5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux da 2.4.x a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>
-------------------------------------	---

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
----------------	---------

Lunghezza prodotto	0.8 in [21.0 mm]
Larghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	1.5 oz [42.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [133.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Scheda parallela PCI Express
	Staffa basso profilo
	CD con i driver
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

