

## Adattatore scheda PCI Express a PCI

ID prodotto: PEX1PCI1



Questa scheda adattatore PCIe a PCI permette l'utilizzo di schede d'espansione PCI a basso profilo su slot PCI Express per scheda madre di server o computer desktop. Conforme alle specifiche PCI Express 1.0a e PCI 2.2 questa scheda adattatore consente il collegamento tramite uno slot PCIe a 1x in modo da offrire uno slot PCI a basso profilo. È inclusa anche una staffa di riserva a dimensione intera per scheda PCI Express da utilizzare in slot PCI Express di desktop o server di dimensioni maggiori. Soluzione versatile, la scheda adattatore converte lo slot PCIe in slot PCI o PCI-X. Il connettore d'alimentazione LP4 integrato collega la scheda all'alimentazione del computer, consentendo l'installazione di schede PCI a tensione universale (3,3V/5V). L'adattatore offre una soluzione economica che consente di estendere le possibilità di utilizzo di schede PCI Bus di vecchia generazione o aggiuntive in sistemi PCIe.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Utilizzare schede PCI di vecchia generazione su sistemi informatici PCI Express
- Permette l'installazione di una scheda PCI a basso profilo/mezza altezza in un sistema PCI Express a

profilo completo.

- Le schede PCI di tipo industriale e di vecchia generazione possono essere rare da trovare e troppo costose da sostituire

## Caratteristiche

- L'innovativo design della staffa adatta e fissa la staffa a basso profilo/mezza altezza esistente della scheda PCI.
- Conforme alle specifiche PCI Express 1.0a per una larghezza di banda disponibile fino a 250 Mbps
- Connettore di alimentazione LP4 incluso per schede PCI a voltaggio universale (3,3V/5V)
- Conforme alle specifiche PCI Express e PCI/PCI-X Bridge 1.0
- Installazione di driver o software non necessaria

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard
ID chipset	Pericom - PI7C9X118SL

---

### Prestazioni

MTBF	143,897 hours
------	---------------

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
Porte interne	1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
	1 - PCI (5V, 32-bit) Slot

---

### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

---

### Note/requisiti

speciali

Requisiti di sistema e cavi	PEX1PCI1 non è compatibile con le schede PCI da 3,3 V a 32 bit. Il prodotto è compatibile solo con le schede PCI da 3,3/5 V universali o 5 V.
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
-------------------------	-----------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Verde
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	1.7 oz [49.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.0 oz [112.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Express a PCI
	1 - Staffa profilo completo di ricambio
	1 - Manuale di istruzioni

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.