


PCI Express till PCI-kortadapter

Produkt ID: PEX1PCI1



PCIe till PCI kortadaptern låter dig använda PCI-expansionskort i lågprofil i en PCI express-kortplats på en server eller ett moderkort. Kortadaptern är kompatibel med PCI express-specifikationen 1.0a och PCI-specifikationen 2.2 och ansluter genom en PCIe 1x-kortplats för att istället ge en PCI-kortplats i lågprofil. Ett extra fäste i full storlek till PCI Express-kortet medföljer också till stora PCI Express-kortplatser till stationära datorer eller servrar.

Kortadaptern är en mångsidig lösning som konverterar PCIe till PCI eller PCI-X; en inbyggd LP4-strömkontakt förser kortet med ström från nätaggregatet och låter dig installera universal voltage PCI-kort (3,3V/5V).

Kortadaptern är en ekonomisk lösning som låter dig förlänga användbarheten på äldre eller extra PCI Bus-kort i nyare system med PCIe.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd äldre PCI-baserade kort till ett nytt datorsystem med PCI express.

- Installera ett PCI-kort i lågprofil/halvhöjd till ett system med PCI express i helprofil
- Industriella och äldre PCI-kort kan vara svåra att hitta eller för dyra att ersätta

Funktioner

- Den innovativa fästdesignen anpassar och säkrar det befintliga fästet i halvhöjd/lågprofil på PCI-kortet.
- Kompatibelt med PCI express-basspecifikationen 1.0a för upp till 250 MBps bandbredd
- LP4-strömkontakt medföljer för universal voltage PCI-kort (3,3V/5V)
- Kompatibelt med PCI express till PCI/PCI-X Bridge-specifikationen 1.0
- Ingen drivrutin eller programinstallation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil
Chipset-ID	Pericom - PI7C9X118SL

Prestanda

Medeltid mellan fel (MTBF)	143,897 hours
----------------------------	---------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Interna portar	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
	1 - PCI (5V, 32-bit) Slot

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda

anmärkningar/krav

System- och kabelkrav PEX1PCI1 är inte kompatibel med 32-bitars 3,3V PCI-kort. Den är endast kompatibel med 5V eller universellt 3,3V/5V PCI-kort.

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)

Utseende

Färg Grön

Kabinetttyp Stål

Produktlängd 5.3 in [13.5 cm]

Produktbredd 2.8 in [7.0 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 1.7 oz [49.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Paketets längd 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.0 oz [112.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - PCI Express till PCI-kort

1 - Extra fäste i helprofil

1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty 2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.