

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 5 ft, Blue

Produkt ID: RJ45PATCH5



This 5-foot Cat5e cable meets or exceeds all Category 5e cable specifications to ensure reliable Ethernet network connections. Plus, the cable features a durable blue PVC jacket that enables you to color code your network cable runs as needed.

For easier cable runs, the snagless connectors protect the cable's RJ45 clips during installation, making them less likely to snag or break. This ensures a sturdy connection by preventing the cable from becoming loose from the port.

The cable features moulded boots that offer connector strain relief, by stopping the RJ45 connector termination points from bending at sharp angles, and reducing the risk of damage to the cable, which could decrease network performance.

Get the highest value for your cable investment with our Cat 5e cables, each one manufactured using high-quality copper conductors.

Ensure high-performance capability for your demanding Ethernet applications, such as Power-over-Ethernet, using cables that include 24 AWG copper.

Rely on our RJ45 connectors to deliver optimum conductivity while eliminating signal loss due to oxidation or corrosion.

The RJ45PATCH5 is backed by StarTech.com's lifetime warranty for guaranteed reliability.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CM-klass
Kabeltyp	Hakfri

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Utseende

Färg	Blå
Tråddimension	24 AWG
Kabellängd	5.0 ft [1.5 m]
Produktlängd	5.0 ft [1.5 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	2.0 oz [58.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.8 in [14.7 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 oz [68.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 5 ft. Cat5e Patch Cable - Blue
-----------------	------------------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.