

Câble répartiteur RJ45 2 vers 1 - Câble adaptateur Ethernet - 1x RJ45 (M) 2x RJ45 (F)

Nº de produit: RJ45SPLITTER



Le câble adaptateur et répartiteur RJ45 2 vers 1 RJ45SPLITTER augmente le nombre de connexions réseau RJ45 sur une prise RJ45 pour transmettre deux signaux Ethernet 10/100 via un seul câble Cat 5/Cat 5e.

À une extrémité de l'installation, le répartiteur vous permet de connecter deux câbles patch d'un hub ou d'un commutateur à un seul port sur un panneau de brassage ; à l'autre extrémité, le répartiteur se connecte à un seul branchement Cat 5/Cat 5e via une prise murale qui peut alors être divisée et connectée à deux appareils différents. Le panneau de brassage et la prise murale sont connectés à l'aide d'un seul câble Cat 5/Cat 5e.

Conçu et fabriqué pour offrir une longévité optimale

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet la transmission de deux signaux Ethernet 10/100 via un seul câble Cat 5/5e
- Vous ne pouvez pas l'utiliser pour partager une seule ligne réseau entre deux ordinateurs ; pour ce faire, servez-vous d'un hub
- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10/100 Mb/s (non adapté à un réseau Gigabit à

1000 Mb/s)

Spécifications techniques

- **SÉPARATEUR RJ45** : Cet adaptateur de câble RJ45 permet d'établir deux connexions réseau de 100 Mb à partir d'une seule connexion réseau à 8 fils, sans qu'il soit nécessaire d'installer des câbles supplémentaires
- **INSTALLATION FACILE** : Le câble séparateur RJ45 est facile à utiliser et à installer; Combinez 2 ports Ethernet dans une prise murale RJ45 et divisez ensuite une ligne Cat 5/5e vers 2 appareils à travers la prise murale à l'autre extrémité de la connexion
- **FIABLE ET DURABLE** : L'adaptateur RJ45 fournit une connexion stable pour deux appareils, vous permettant de travailler efficacement sans interruption
- **NOTE IMPORTANTE** : Cet adaptateur ne peut pas être utilisé pour diviser une connexion réseau; Conçu pour être utilisé par paires, par exemple pour connecter 2 appareils du côté de la destination avec 2 ports Ethernet du côté de la source sur un câble
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce répartiteur RJ45 est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Nombre de conducteurs | 8 |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-----------|
| Connecteur A | 1 - RJ-45 |
| Connecteur B | 2 - RJ-45 |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-------------------|
| Couleur | Beige |
| Calibre du fil | 24 AWG |
| Longueur de câble | 13.0 in [330 mm] |
| Longueur du produit | 13.0 in [33.0 cm] |

Largeur du produit 1.2 in [3.0 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 0.7 oz [21.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.2 in [15.8 cm]

Largeur du Paquet 7.8 in [19.9 cm]

Hauteur du Paquet 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 1.1 oz [32.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur répartiteur RJ45 2 a 1 - F/M

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis