


Cable Adaptador Multiplicador Divisor Splitter RJ45 2 a 1 - Hembra a Macho - Divisor Splitter para Cable de Red Ethernet RJ45

ID del Producto: RJ45SPLITTER



El adaptador de cable multiplicador RJ45 2 a 1, modelo RJ45SPLITTER, aumenta el número de conexiones en red RJ45 en una toma RJ45, para permitir dos señales Ethernet 10/100 a través de un solo alambre Cat5/Cat5e.

En un extremo de la instalación, el cable multiplicador permite la conexión de dos cables para red desde un concentrador o un conmutador a un solo puerto del panel de parcheo, mientras que, en el otro extremo, el cable multiplicador permite la conexión de una sola salida de red Cat5/Cat5e a través de una toma de pared, la cual se puede dividir y conectar a dos dispositivos independientes. El panel de parcheo y la toma de pared se conectan a través de un solo cable Cat5/Cat5e.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite dos señales Ethernet 10/100 a través de un solo alambre Cat5/Cat5e
- No se puede utilizar para compartir una sola línea de red con dos ordenadores: en este caso, mejor utilizar un concentrador
- Ideal para aplicaciones Ethernet 10/100 Mbps [No adecuado para redes Gigabit (1000 Mbps)]

Características

- **SEPARADOR RJ45:** Este adaptador de cable RJ45 permite dos conexiones de red de 100 Mb a partir de una sola conexión de red de 8 hilos, sin necesidad de tender cables adicionales
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Es fácil de usar e instalar - Combine dos puertos Ethernet en una toma de pared RJ45 y, a continuación, divida una línea Cat 5/5e de nuevo a dos dispositivos a través de la toma de pared en el otro extremo de la conexión
- **CONFIABLE Y DURABLE:** El adaptador RJ45 proporciona una conexión estable para dos dispositivos, lo que le permite trabajar de forma eficiente sin ninguna interrupción
- **NOTA IMPORTANTE:** Este adaptador no puede utilizarse para dividir una conexión de red en dos puertos - Está pensado para ser utilizado por pares, por ejemplo para conectar 2 dispositivos en el lado de destino con 2 puertos Ethernet en el lado de origen
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este divisor RJ45 está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	8
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	2 - RJ-45

Características Físicas

Color	Beige
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	13.0 in [330 mm]
Longitud del Producto	13.0 in [33.0 cm]
Ancho del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]
-------------------	-----------------

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.8 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [32.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de cable multiplicador RJ45 2 a 1 - H/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.