

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

ID del Producto: RK1219WALL



This 12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet is perfect for safely mounting routers, switches, media converters, and other networking equipment. Features a sturdy steel design and a vented tempered glass door to keep your equipment safe and cool.

Suited for server rooms, wiring closets, manufacturing areas, warehouses, or anywhere where networking equipment needs to be protected.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Características

- Sturdy steel design
- Tempered, vented, lockable glass front door
- Fan mounts for optional additional cooling

- Removable side panels with lock.

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Dos ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	132.3 lb [60 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Beige
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles

Tipo de Puerta Trasera Acero

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.4 in [59.5 cm]
Profundidad Interna	23.3 in [59.1 cm]
Longitud del Producto	24.2 in [61.4 cm]
Ancho del Producto	23.7 in [60.1 cm]
Altura del Producto	25.1 in [63.7 cm]
Peso del Producto	66.2 lb [30.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	21.7 in [55 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	0.4 in [1.1 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	27.6 in [70.0 cm]
Ancho de la Caja	27.2 in [69.1 cm]
Altura de la Caja	25.8 in [65.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	68.4 lb [31.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 12U Server Cabinet
	1 - Set of Keys
	14 - Tuercas Jaula #10-32

1 - Herramienta Torx

1 - Llave hexagonal

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.