

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Productcode: RK1219WALL



This 12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet is perfect for safely mounting routers, switches, media converters, and other networking equipment. Features a sturdy steel design and a vented tempered glass door to keep your equipment safe and cool.

Suited for server rooms, wiring closets, manufacturing areas, warehouses, or anywhere where networking equipment needs to be protected.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Eigenschappen

- Sturdy steel design
 - Tempered, vented, lockable glass front door
 - Fan mounts for optional additional cooling
 - Removable side panels with lock.
-

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	12U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Aardingslip(pen) Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Twee optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	132.6 lb [60 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Beige
Type voordeur	Staal met glazen raam
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staal

Product Measurements



Interne breedte	23.4 in [59.5 cm]
Interne diepte	23.3 in [59.1 cm]
Lengte product	24.2 in [61.4 cm]
Breedte product	23.7 in [60.1 cm]
Hoogte product	25.1 in [63.7 cm]
Gewicht product	66.3 lb [30.0 kg]
Maximale montagediepte	21.7 in [55 cm]
Minimale montagediepte	0.4 in [11 mm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	27.6 in [70.0 cm]
Package Width	27.2 in [69.1 cm]
Package Height	25.8 in [65.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	68.5 lb [31.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	12U Server Cabinet
	Set of Keys
	Nr. 10-32 kooimoeren
	Torx-gereedschap
	Inbussleutel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.