

Bracket de 2U Vertical de Montaje en Pared para Panel de Parcheo - de Acero - Rack de Acero con Hardware para Equipo de Redes y Servidores de 19 Pulgadas

ID del Producto: RK219WALLV



El Soporte de Acero para Rack de Equipos de Montaje Vertical en Pared 2U 19 pulgadas, RK219WALLV ofrece una solución de almacenamiento versátil que permite instalar equipos de montaje en rack (p. ej. dispositivos de red, regletas de conexión, paneles de conexión) en posición vertical (a ras de la pared) para ahorrar espacio. Además, el soporte de 2U se puede instalar en posición horizontal debajo de un escritorio facilitando el acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Perfecto para entornos SoHo (Small Office, Home Office), este resistente soporte de acero de montaje en pared fabricado conforme a la norma EIA-310 para racks de 19 pulgadas es ideal para lugares que carecen de espacio suficiente para un rack de servidores de tamaño completo. Se puede instalar en casi cualquier superficie de pared/techo (paneles de yeso, por ejemplo) ya que los orificios de montaje están ubicados a 16 pulgadas de distancia proporcionando compatibilidad con los entramados de construcción estándar.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones al ras de la pared

- Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo para liberar espacio
- Ideal para medianas y pequeñas empresas que necesitan soluciones de rack

Características

- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** Este soporte de panel de conexiones vertical 2U multiuso le permite montar su servidor, equipo de datos, redes o AV verticalmente en una pared u horizontalmente bajo un escritorio para mayor versatilidad
- **DISEÑO SÓLIDO:** Fabricado conforme a las normas EIA-310 para racks de 19 pulgadas, el soporte presenta un sólido diseño de acero para una máxima durabilidad - El rack puede soportar hasta 56.7kg (125.3lb) para garantizar la seguridad de su equipo
- **NO REQUIERE MONTAJE:** El bastidor abierto en forma de L se envía totalmente ensamblado con tornillos de jaula para montar equipo y tornillos de 1 ½" para montar el rack en superficies de madera - Solución práctica para todas sus necesidades de racks SoHo
- **TAMAÑO ESTANDARIZADO DE LAS PERFORACIONES:** Las perforaciones de montaje en pared son de 16" (40.6cm) de centro a centro para una mayor estabilidad y coincidir con los montantes de una pared estándar - Compatible con la mayoría de equipos de 19"
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este soporte para panel de conexiones está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	2U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 125.0 lb [56.7 kg]

Observaciones /
Requisitos

Nota Incluye tornillos 1 ½ " para el montaje en superficies de madera; para instalar en otro tipo de superficies se requiere hardware adicional.

Características
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del
Producto

Longitud del Producto 5.9 in [15.1 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.4 cm]

Altura del Producto 4.1 in [10.5 cm]

Peso del Producto 1.7 lb [0.7 kg]

Información de la
Caja

Sin Armar (Requiere
Ensamblaje) No

Longitud de la Caja 6.7 in [16.9 cm]

Ancho de la Caja 21.3 in [54.0 cm]

Altura de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 2.7 lb [1.2 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para Montaje Vertical en Pared

8 - Tuercas Jaula M5

8 - Tornillos M5

6 - tornillos para madera

1 - manual de instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.