

Rack Vertical 4U à Montage Mural - Rack 19" en Acier pour Montage Vertical pour Panneaux Réseau/Serveur/Patch - Capacité de Charge Max. 56kg - Accessoires de Montage Inclus - Noir

N° de produit: RK419WALLV



Le support de rack à fixation murale 4U RK419WALLV offre une solution de stockage polyvalente, permettant de monter l'équipement (périphériques réseau, unités de distribution d'alimentation, tableaux de connexion) à la verticale (de niveau avec le mur) pour économiser de l'espace. Sinon, le support 4U peut être installé à l'horizontale, sous un bureau, permettant ainsi d'accéder facilement et directement à l'équipement installé depuis votre poste de travail. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Idéal pour les réseaux privés ou petites entreprises, le rack à fixation murale permet d'économiser de la place dans les espaces réduits qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de serveur de dimension ordinaire.

Adaptés à une fixation sur presque tout type de mur/plafond (cloison sèche, par ex.), les trous de fixation du support (utilisés pour une fixation murale ou sous le bureau) sont espacés de 16 pouces pour correspondre aux cadres de construction standard.

Construit conformément aux normes de rack 19 pouces EIA-310, le support à fixation murale offre une fabrication robuste en acier.

Vous avez besoin de plus d'espace de rangement ? StarTech.com propose également un support à fixation murale 19 pouces 1U, un support à fixation murale 19 pouces 2U et un support à fixation murale 19 pouces 4U.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez de l'équipement réseau et de télécommunication le long du mur
- Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack

Spécifications techniques

- **SUPPORT MURAL VERTICAL 4U** : Ce support mural pour panneau de brassage supporte les équipements IT/AV/Réseau en rack 19" de n'importe quelle profondeur ; Capacité de poids 56,7kg ; conforme aux normes EIA-310 et REACH ; Conception compacte du support mural
- **READY TO USE**: The wall mount vertical rack ships fully assembled, and includes 6x Wood Screws, and 12x M5 Cage Nuts and Screws for mounting the rack and equipment; Two mounting holes support 16in wood stud spacing
- **GARANTIE À VIE** : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce rack réseau mural est couvert par la garantie à vie de StarTech.com, ce qui en fait une solution vraiment rentable
- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE** : Ce support de montage en rack vertical 4U à profil bas, conforme TAA, permet de monter verticalement des serveurs/switchs réseau/panneaux de raccordement/équipements audiovisuels pour faciliter l'accès aux équipements
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce support mural vertical pour panneau de brassage est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	4U

	Profil de rail de montage	L-Shape
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Performance		
	Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	L'emballage inclut une vis de 1 ½ pouce pour la fixation sur bois. De la quincaillerie supplémentaire sera nécessaire pour les autres surfaces.
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Construction Material	Acier
Product Measurements		
	Longueur du produit	5.9 in [15.1 cm]
	Largeur du produit	19.8 in [50.4 cm]
	Hauteur du produit	7.6 in [19.3 cm]
	Poids du produit	2.4 lb [1.1 kg]
Informations d'emballage		
	Emballage à plat	Non
	Longueur du Paquet	8.6 in [21.9 cm]
	Package Width	21.6 in [54.9 cm]
	Package Height	7.0 in [17.9 cm]
	Poids brut	4.1 lb [1.9 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Support à fixation murale verticale

16 - Écrous cage M5

16 - Vis M5

6 - Vis à bois

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis