

Rack 4U de 19" de Marco Abierto para Sobremesa con 2 Columnas - Rack para Equipos de Ordenador, AV o de Datos con Capacidad de Carga de 42kg - con Tuercas/Tornillos Enjaulados

ID del Producto: RK4OD



Este rack para escritorio de marco abierto le ofrece 4U de espacio de almacenamiento para el montaje de equipos audiovisuales e informáticos de tamaño pequeño.

Mediante este rack con 2 mástiles puede instalar equipos de almacenamiento de datos a una fracción del precio de racks convencionales. Este rack de posición vertical sobre el suelo está diseñado para ajustarse a las normas EIA-310 sobre montaje en racks y está fabricado en acero macizo, lo cual garantiza una solución de montaje resistente y segura para sus equipos de uso esencial.

Este rack para escritorio 4U tiene un diseño de marco abierto y posición vertical, que ahorra espacio, ya que ocupa poco espacio. Permite colocar equipos para montaje en rack en cualquier superficie de su oficina, como su escritorio. Esto facilita el acceso frecuente a su equipo.

El rack de posición vertical se ensambla fácilmente e incluye un paquete de 16 tornillos y tuercas enjauladas M5. Si busca una solución de montaje en escritorio con más unidades de rack, StarTech.com también ofrece racks 8U y 12U de 2 mástiles para sobremesa.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ahorre espacio en entornos de trabajo tipo SoHo (small office, home office; pequeña empresa u oficina en casa) o en su sala de servidores, mediante el montaje de equipo en escritorios u otras superficies, en lugar de ocupar espacio en el suelo
- Coloque paneles de parcheo y otros equipos de rack compacto de forma ordenada sobre o al lado de su escritorio

Características

- 2-POST 4U DESKTOP SERVER RACK: Open frame rack for 19" rackmount networking / AV / media / IT equipment; Ideal for use on a workbench or small home/office spaces without dedicated wiring closets
- DESIGNED FOR EASY ACCESS: This mini free standing network rack is 9.3in (23.6 cm) in height with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front and rear access to equipment is required
- TECH SPECS: 4U Open Frame Rack; 19in Wide; 2 Post; EIA/ECA-310-E Compliant; Units (U) Heights Marked; 88.2lb (40 kg) Capacity; M6 Cage nuts and screws included.
- EASY SHIPPING AND ASSEMBLY: Compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este bastidor abierto de escritorio de 2 columnas y 4U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

	Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared		No
Tipo de rack		2 postes
Tipo de Marco		Rack Abierto
Altura U		4U

Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	88.2 lb [40 kg]
--------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	11.6 in [29.6 cm]
Ancho del Producto	19.8 in [50.3 cm]
Altura del Producto	9.3 in [23.6 cm]
Peso del Producto	3.2 lb [1.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	11.4 in [29.0 cm]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.8 in [12.1 cm]
Ancho de la Caja	22.2 in [56.5 cm]
Altura de la Caja	4.4 in [11.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 lb [1.9 kg]

Contenido de la

Caja

- Incluido en la Caja
- 1 - Soporte de Base Izquierdo
 - 1 - Soporte de Base Derecho
 - 1 - Riel Vertical Izquierdo
 - 1 - Riel Vertical Derecho
 - 1 - Soporte de Base Frontal
 - 4 - Patas de Goma
 - 8 - Tornillos de montaje M5x12
 - 16 - Tornillos M6x12
 - 16 - Tuercas Enjauladas M6
 - 16 - Arandelas Plásticas M6
 - 1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

