

Armario Rack de Pared para Servidores 6U 19" 2 Columnas con Puerta Acrílica - Rack de Servidores de Montaje en Pared - Rack Ventilado para Equipo de Red

ID del Producto: RK619WALL



StarTech.com

```
<iframe allow="" accelerometer;="" autoplay;="" encrypted-media;="" gyroscope;=""  
picture-in-picture="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="281"  
src="https://www.youtube.com/embed/5MK0ZTzB0Y8" title="Vídeo del producto - RK619WALL"  
width="500">
```

El armario/rack para servidores 6U de montaje en pared RK619WALL puede fijarse a la mayoría de tipos de paredes y presenta un diseño robusto y compacto que puede colocarse prácticamente en cualquier lugar sin desperdiciar un valioso espacio en el suelo.

Este rack para equipos ofrece 6U de espacio de almacenamiento y está diseñado para alojar servidores de 19 pulgadas (de ancho) y equipos de redes y telecomunicaciones. El rack cuenta con un ventilador de 12 cm, con ventilación colocada por encima y por debajo de la puerta de cristal del panel frontal, lo que ayuda a mantener el polvo fuera del rack al tiempo que garantiza un entorno de funcionamiento fresco para su valioso equipo.

Para garantizar una seguridad óptima y evitar la manipulación de los equipos incluidos, el armario/rack cuenta con una puerta frontal de acrílico ahumado con cerradura que puede retirarse por completo o instalarse para abrirse a la izquierda o a la derecha, según sea necesario.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale equipos de rack sobre puertas o en espacios reducidos como armarios de servidores
- Monte equipos de red y telecomunicaciones en la pared
- Proteja de forma segura y monte en la pared equipos sensibles que se puedan montar en rack

Características

- **RACK 6U DE 2 COLUMNAS:** El rack con una profundidad máxima de montaje de 28.5 cm es ideal para instalar conmutadores de red, paneles de conexiones y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores
- **FÁCIL ACCESO:** Presenta un diseño de rack cerrado y con cerradura con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Armario para servidores pequeño con cerradura, puerta frontal reversible y extraíble y paneles laterales desmontables
- **FABRICADO PARA DURAR:** Diseñado para proporcionar una carcasa resistente y robusta - Este armario rack de montaje en pared está construido en acero de alta resistencia para una máxima durabilidad con una capacidad de peso máxima de 50kg
- **TOTALMENTE MONTADO:** El armario de red se entrega totalmente montado con 20 tornillos M5 y tuercas enjauladas para montar sus equipos informáticos - El armario para equipos de montaje en pared cumple las normas EIA/ECA-310-E
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este armario rack para informática está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	6U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de	En L

montaje

Opciones de enfriamiento Un ventilador incluido: 120 mm + un ventilador opcional: 120mm

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Airflow Rate	82 CFM
Ruido audible	38dbA a 1 metro
Capacidad de Carga	110.2 lb [50 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero c/ Ventana
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Medidas del Producto

Ancho Interno	21.7 in [55 cm]
Profundidad Interna	15.7 in [40 cm]
Longitud del Producto	15.7 in [40.0 cm]
Ancho del Producto	22.0 in [56.0 cm]
Altura del Producto	13.0 in [33.0 cm]
Peso del Producto	27.7 lb [12.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	11.8 in [30 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	26.4 in [67.0 cm]
Ancho de la Caja	19.7 in [50.0 cm]
Altura de la Caja	17.3 in [44.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	33.5 lb [15.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete de Montaje en Pared 6U
	1 - 1 Juego de Llaves
	20 - Tornillos M5
	20 - Tuercas Jaula M5

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.