


## x4 PCI Express 3.0 till M.2 PCIe NVMe SSD Adapter

Produkt ID: PEX4M2E1



Få supersnabb dataåtkomst genom att lägga till en PCIe M.2 SSD till din befintliga dator. Med denna adapter kan du lägga till en 4-lane M.2 SSD med hög hastighet (PCIe-baserad), till exempel en Samsung 950 Pro eller Samsung SM 951, till en PC med en ledig x4 PCI Express-expansionsport. Du kan montera PCIe M.2-hårddisken direkt till adaptern för ett enkelt och bekvämt sätt att förbättra systemets prestanda och få mer total intern lagring.

Med expansionskortet kan du utnyttja den snabba prestandan och kompakta storleken på PCIe M.2 interna solid state-enheter till max. Adaptern ansluts direkt till datorns moderkort för att ge stöd för en M.2 PCIe-baserad SSD (NVMe eller AHCI) genom supersnabb x4 PCIe. Adaptern är kompatibel med PCIe 3.0-moderkort och är även bakåtkompatibel med PCIe 2.0 och PCIe 1.0. Med den M.2 PCIe-baserade hårddisken på plats ger adaptern din dator en signifikant hastighetsboost.

Adaptern stöder PCIe 3.0 x4 NVMe (M Key) och PCIe-AHCI M.2 SSD-enheter inklusive 2242-, 2260-, 2280- och 22110-hårddiskar. Expansionsport-adaptern stöder de vanligaste storlekarna på hårddiskar inklusive 110 mm, 80 mm, 60 mm och 42 mm.

Expansionskortet är utrustat med ett fäste i fullprofil och ett fäste i halvhöjd/lågprofil medföljer för installation i datorer med liten formfaktor.

PEX4M2E1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut en PCIe M.2 SSD till din dator genom en ledig x4 PCI Express-expansionsport för att boosta

systemets hastighet och få mer intern datalagring

- Installera ditt operativsystem på en M.2 PCIe-baserad hårddisk för snabb åtkomst och ha samtidigt större skivhårddiskar för lagring
- Få supersnabb dataåtkomst, idealiskt för spelande eller högpresterande arbetsstationer

## Funktioner

- Boosta systemets hastighet och prestanda genom att lägga till PCIe M.2 SSD till din PC
- Stöder PCIe M.2 SSD-enheter (NVMe och AHCI): 2242-, 2260-, 2280- och 22110-hårddiskar
- Kompatibel med PCIe 3.0-moderkort och bakåtkompatibel med PCIe 2.0 och PCIe 1.0
- Snabb och enkel installation med inbyggt OS-stöd
- Installeras i x4, x8 eller x16 PCIe-kortplatser
- Utrustad med ett fäste i fullprofil och ett fäste i halvhöjd/lågprofil medföljer för installation i datorer med liten formfaktor

---

## Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	PCI Express x4
Busstyp	PCI Express
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	22m - M.2 NGFF
Enhetsstyp	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF) M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	2280 2260 2242 22110

<b>Prestanda</b>		
Typ och hastighet		PCI Express 3.0 (8 Gbps)
RAID		Nej
Hot swap-förmåga		Nej
<b>Kontakt(er)</b>		
Enhetskontakter		M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Värdkontakter		PCI Express x4
<b>Mjukvara</b>		
OS-kompatibilitet		OS independent; No software or drivers required
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>		
Obs.		Ett operativsystem med inbyggt stöd för PCIe SSD-enheter (NVMe), som till exempel: - Windows® 8 och senare - Mac OS 10.10.3 och senare
<b>Indikatorer</b>		
LED-indikatorer		Inbyggd moderkortskontakt för LED-anslutning av hårddisk
<b>Miljö</b>		
Drifttemperatur		5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur		-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet		15% ~ 90% RH
<b>Utseende</b>		
Färg		Röd
Kabinettyp		Stål
Maximal enhetshöjd		4.3 in [11 cm]
Produktlängd		5.3 in [13.5 cm]
Produktbredd		3.1 in [80.0 mm]
Produkthöjd		0.2 in [4.0 mm]

Produktvikt 1.7 oz [47.0 g]

---

Förpackning

Package Length 6.3 in [15.9 cm]  
Package Width 8.6 in [21.9 cm]  
Package Height 1.8 in [46.0 mm]  
Fraktvikt (förpackning) 5.3 oz [151.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet x4 PCI Express® till M.2 PCIe SSD-adapter  
Fäste i lågprofil  
fäste i helprofil (förinstallerat)  
SSD-distans och installationskruv  
Snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

