Rack de Servidores Abierto de 8U de Pared - de 19 Pulgadas - de 2 Columnas - de Profundidad Ajustable - para Equipo de Redes - AV - de Servicio Pesado

ID del Producto: RK812WALLOA

El Rack para equipos de montaje en pared de bastidor abierto 8U con profundidad ajustable RK812WALLOA es una solución de rack resistente y de alta calidad que resulta fácil de montar e instalar en cualquier entorno. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) de EE.UU., lo que permite las compras gubernamentales GSA Schedule.

El rack abierto presenta una profundidad ajustable que oscila entre 12 y 20 pulgadas, con el fin de alojar dispositivos de datos, redes y telecomunicaciones de mayor tamaño. La profundidad superior a la media del rack también permite el montaje de estantes y otros accesorios. Los soportes de pared están colocados a una distancia de 16 pulgadas (de centro a centro), lo que lo hace adecuado para el montaje en prácticamente cualquier superficie de pared, basándose en las normas norteamericanas de espaciado de montantes de bastidor de pared.

Este bastidor de 8U puede montarse en la pared de una sala de servidores, oficina o encima de una puerta, ampliando su espacio de trabajo y manteniendo su equipo fácilmente accesible.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Perfecto para instalar conmutadores de red fuera del paso y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o supertienda

• Instale componentes de transmisión o distribución de audio/vídeo

• Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización

Características

• PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Cumple con la norma EIA/ECA-310 y tiene una profundidad de montaje ajustable (12-20in / 30,5-50,8cm) - El bastidor de datos es ideal para equipos AV / Audio / servidores, conmutadores, paneles de conexiones y PDUs

• RESISTENTE: El duradero rack cuenta con un carril vertical fabricado en acero laminado en frío SPCC y una capacidad de peso de hasta 60kg - Su diseño favorece el flujo de aire sin obstrucciones para ayudar a mantener su equipo fresco - Fácil de instalar

• ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO: El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas

• HARDWARE INCLUIDO: El rack abierto para servidores de montaje en pared incluye un juego completo de tuercas cuadradas M5, tornillos M5 y arandelas de plástico para instalar de forma segura todos sus equipos

• LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO: Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este bastidor de red 8U para montaje en pared está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Montaje en Pared	Sí
	Tipo de rack	2 postes
	Tipo de Marco	Rack Abierto
	Altura U	8U
	Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
		Montaje en Pared
	Perfil para carriles de montaje	En G

	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Rendimiento		
	Capacidad de Carga	135.0 lb [61.2 kg]
Observaciones / Requisitos		
	Nota	No incluye el hardware para montaje en pared
Características Físicas		
	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
Medidas del Producto		
	Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
	Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
	Altura del Producto	17.9 in [45.5 cm]
	Peso del Producto	24.6 lb [11.2 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	20.0 in [50.8 cm]
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
	Longitud de la Caja	17.5 in [44.5 cm]
	Ancho de la Caja	25.1 in [63.7 cm]
	Altura de la Caja	23.6 in [59.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	28.9 lb [13.1 kg]
Contenido de la Caja		

Incluido en la Caja	1 - Rack de Montaje en Pared
	16 - Tornillos de Montaje
	16 - Tornillos M5
	16 - Tuercas Jaula M5
	16 - Tornillos de Cabeza Redonda
	1 - Guía de Instalación

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.