

## Cable KVM USB de 1,8 m para Consola StarTech.com de Montaje en Armario Rack

Product ID: RKCONSUV6



Este cable KVM USB (1,8m) permite a su consola LCD de montaje en rack y kit de conmutador KVM de StarTech.com funcionar de forma práctica con su servidor equipado con VGA y USB.

Esta línea de cables KVM está disponible en diversas longitudes y son la única línea de cables diseñados para compatibilidad garantizada con la línea de la serie RKCONS de consolas y conmutadores KVM de montaje en rack de StarTech.com. Modelos compatibles con las consolas LCD para montaje en rack: [%product id="RKCONS1701" text="RKCONS1701"%], [%product id="RKCONS17HD" text="RKCONS17HD"%], [%product id="RKCONS1708K" text="RKCONS1708K"%], [%product id="RKCONS1716K" text="RKCONS1716K"%], [%product id="RKCONS1901" text="RKCONS1901"%], [%product id="RKCONS1908K" text="RKCONS1908K"%], [%product id="RKCONS1916K" text="RKCONS1916K"%].

El cable KVM ha sido específicamente diseñado para la línea de consola KVM de montaje en rack y kit de consola de StarTech.com. El cable USB y VGA para la consola KVM está estructurado con un esquema que permite que un solo conector del conmutador KVM se comuniquen por interfaz tanto con VGA, como USB en su servidor. Este diseño que ahorra espacio reduce de forma considerable el desorden de cables en el rack de servidores, además de garantizar un espacio de sala de servidores ordenado y profesional.

Cuando se conecta a una consola HD de montaje en rack, este cable KVM de 1,8 metros es compatible con resoluciones HD de hasta 1920x1200, incluyendo 1080p, lo cual mantiene la calidad de la tarjeta gráfica de su servidor, a fin de ofrecer cada detalle de la calidad de alta definición.

Para compatibilidad con las complejidades y demandas de su centro de datos, este cable KVM de 1,8 metros también está disponible en modelos de [%product id="RKCONSUV10" text="cable KVM de 3 metros (RKCONSUV10)"%] y [%product id="RKCONSUV15" text="cable KVM de 4,6 metros (RKCONSUV15)"%].

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Conecte servidores a su consola KVM para montaje en rack de StarTech.com
- Mantenga sus cables de repuesto a mano, a fin de garantizar un control continuo de sus servidores de funcionamiento esencial

## Features

- Mantenga su sala de servidores sin desorden, gracias a un cable VGA y USB para consola KVM que combina un solo conector en el lado KVM
- Obtenga la mejor calidad en imágenes con gran nitidez y una compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p
- Ajustable a diferentes configuraciones de racks, con cables disponibles en diferentes longitudes

Hardware	Warranty	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Nickel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Conector(es)	Conector A	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Conector B	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Conector B	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Características Físicas	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.2 in [30.000 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15.000 mm]
	Peso del Producto	8.6 oz [245.000 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	8.7 in [2.2 cm]
	Ancho de la Caja	0.4 in [10.000 mm]
	Altura de la Caja	7.9 in [2.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.8 oz [250.000 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Cable KVM

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

