


U.2 naar PCIe adapter voor 2.5" U.2 NVMe SSD - SFF-8639 - x4 PCI Express 4.0

Productcode: PEX4SFF8639



Krijg ultrasnelle datatoegang door toevoeging van een NVMe U.2 SSD aan uw computer. Met deze U.2 naar PCIe adapter kunt u een high-speed, U.2 (4-lane PCIe) 2,5 inch NVMe SSD, zoals de Intel® 750 serie schijf, toevoegen aan een pc met een beschikbare x4 PCI Express-uitbreidingsleuf.

U kunt de PCIe U.2 schijf direct op de adapter monteren, zodat u uw systeemprestatie eenvoudig en comfortabel kunt verbeteren en uw algehele interne opslag kunt vergroten.

Met de uitbreidingskaart kunt u volledig profiteren van de hoge snelheid en compacte afmeting van PCIe U.2 interne solid-state drives. De adapter maakt direct verbinding met het moederbord van uw computer ter ondersteuning van een NVMe U.2 op PCIe gebaseerde SSD via ultrasnel x4 PCIe. Na installatie van de U.2 op PCIe gebaseerde schijf is de snelheid van uw computer aanzienlijk verhoogd.

De uitbreidingskaart is uitgerust met een full-profile steun en heeft voor de installatie geen adapterkabel nodig, waardoor kabelwarboel wordt verminderd en systemen eenvoudiger kunnen worden gebouwd. De schijf wordt direct aangesloten op de SFF-8639 connector van de adapter, en de adapter wordt direct op het moederbord van de computer aangesloten.

De adapter is compatibel met PCIe 4.0 moederborden en ook neerwaarts compatibel met PCIe 3.0 / 2.0 / 1.0.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Upgrade uw datacenter of bedrijfsapplicaties met U.2 NVMe SSD functionaliteit
- Benut de geavanceerde prestatie van een PCIe U.2 NVMe 2,5 inch SSD voor intensieve datawerkzaamheden
- Werk efficiënter met grote bestanden voor audio-/videoproductie en -bewerking
- Verhoog uw productiviteit voor data-intensieve applicaties, ideaal voor ontwikkelaars en content creators

Eigenschappen

- Vergroot de systeemsnelheid en -prestatie door toevoeging van een PCIe NVMe U.2 SSD aan uw pc
- Vereenvoudig het bouwen van systemen met een U.2 naar PCIe adapter, waarmee uw SSD direct op de adapter wordt aangesloten, zonder dat adapterkabels noodzakelijk zijn
- PCI Express 4.0 x4 lane hostadapter
- Compatibel met x4 PCIe 4.0 moederborden, en neerwaarts compatibel met PCIe 3.0 / 2.0 / 1.0
- Onafhankelijk van het besturingssysteem, geen installatie van stuurprogramma's vereist, voor een snelle, probleemloze installatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	PCI Express
Bus type	PCI Express
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)

	Schijfinstallatie	Vast
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	15mm
		12.5mm
		9.5mm
		7mm
		5mm
Prestaties	RAID	Nee
	Hot-swappable	Nee
Connector(en)	Schijfaansluitingen	1 - U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
	Hostaansluitingen	1 - PCI Express x4
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Sommige U.2 schijven gebruiken een functie genaamd PWDIS waarmee schijven op afstand kunnen worden uitgeschakeld. Alleen Rev 03 en hoger van de PEX4SFFD8639 ondersteunt deze functie en werkt met schijven die deze gebruiken.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Activiteit terminal/header
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke		

eigenschappen

Kleur	Rood
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	2.3 oz [65 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	8.6 in [21.8 cm]
Package Height	1.9 in [4.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.5 oz [156.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - schijfadapterkaart
	4 - schijfmontageschroeven
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.