

Pannello cieco ventilato per rack 1U con installazione tool-less

ID prodotto: RKPNTL1UV



Questo pannello rack 1U con fessure può essere montato su qualsiasi server rack standard da 19 pollici a 2 o 4 staffe, per coprire gli spazi inutilizzati del rack. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello cieco permette di creare un look pulito e ordinato, coprendo gli spazi vuoti e i cavi visibili. L'aggiunta di pannelli ciechi ai server rack conferisce un aspetto più ordinato, per una migliore organizzazione della sala server.

Il design a fessure del pannello permette la libera circolazione dell'aria attraverso il rack, per assicurare il funzionamento delle apparecchiature a temperature ottimali.

Per la massima semplicità e rapidità, l'installazione di questo pannello cieco non richiede utensili, grazie al design che permette l'attacco a un server rack standard da 19", con risparmio di tempo e problemi.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti

- Permette di aumentare il flusso d'aria nel server rack, grazie a un pannello con fessure che assicura il funzionamento delle apparecchiature a temperature ottimali

## Caratteristiche

- Permette di creare un look ordinato e professionale coprendo gli spazi inutilizzati del rack
- Permette di mantenere le apparecchiature a basse temperature, pur coprendo lo spazio inutilizzato del rack con un pannello a fessure
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Comoda installazione senza utensili
- Pannello 1U per montaggio in qualsiasi rack standard 19" da 2 o 4 staffe

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Peso prodotto	6.7 oz [190.5 g]

---

### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.9 in [53.0 cm]
Larghezza del Pacco	2.3 in [5.8 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 8.7 oz [246.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Pannello cieco per server rack 1U con fessure, senza  
utensili

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty 2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.