


Scheda controller PCI Express 2 porte eSATA + 4 porte SATA II

ID prodotto: PEXSATA24E



Questa scheda controller PCIe eSATA/SATA consente di aggiungere due porte Serial ATA (eSATA) esterne e quattro porte SATA interne per sfruttare al meglio l'affidabilità e la velocità di connessioni Serial ATA. La scheda controller SATA supporta le funzioni di commutazione basata su comandi e NCQ (Native Command Queuing) per garantire prestazioni ottimali dei dischi rigidi Serial ATA collegati. La scheda controller supporta inoltre la funzionalità di moltiplicazione delle porte permettendo il collegamento di più dispositivi di archiviazione eSATA esterni tramite un'unica connessione alla scheda controller. Progettata per prestazioni affidabili, la scheda controller PCI Express eSATA+SATA di StarTech.com è dotata della garanzia a vita StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aggiornamento di sistemi IDE obsoleti con funzionalità SATA
- Consente di aggiungere porte SATA aggiuntive a sistemi esistenti per aumentare la capacità
- Permette di passare dal collegamento di dispositivi di archiviazione esterna con USB 2.0 a dispositivi

eSATA più veloci.

Caratteristiche

- Quattro canali SATA indipendenti
- Due porte SATA interne fisse e due porte SATA interna/esterna commutabili
- Completamente conforme alle specifiche Serial ATA 1.0a con velocità di trasferimento dati fino a 3,0 Gbps
- Supporto di NCQ (Native Command Queuing)
- Supporto della tecnologia con moltiplicatore di porte
- Staffa d'installazione basso profilo inclusa

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	4
Interfaccia	eSATA & SATA & IDE
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
ID chipset	Marvell - 88SX7042

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	300 Mbps
Tipo e velocità	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Moltiplicatore di porte	Sì
RAID	No

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI Express x4
Porte interne	4 - SATA (7 pin, dati)

Porte esterne		2 - eSATA (7 pin, dati)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) , Linux
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	3.9 in [10 cm]
	Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Altezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
	Peso prodotto	2.1 oz [59 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.1 in [28 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.4 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Scheda controller PCI Express SATA
		1 - Cavo SATA
		1 - Staffa basso profilo
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.