

Pannello cieco per rack 2U con installazione tool-less

ID prodotto: RKPNTL2U



Con questo pannello cieco 2U è possibile migliorare l'aspetto e il flusso d'aria di qualsiasi server rack standard da 19 pollici nel giro di pochi secondi. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello cieco permette di creare un look pulito e ordinato, coprendo gli spazi vuoti e i cavi visibili. L'aggiunta di pannelli ciechi ai server rack conferisce un aspetto più ordinato, per una migliore organizzazione della sala server.

Per la massima semplicità e rapidità, l'installazione di questo pannello 2U non richiede utensili, grazie al design che permette l'attacco a un server rack standard da 19", con risparmio di tempo e problemi.

Il pannello cieco ha un design senza fessure che permette di convogliare il flusso d'aria lungo il lato posteriore del rack, anziché attraverso gli spazi occupati. La migliore circolazione dell'aria assicura che le apparecchiature montate a rack funzionino a temperature ottimali.

RKPNTL2U è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti
- Permette di convogliare il flusso d'aria lungo il lato posteriore del rack, anziché attraverso le apparecchiature

## Caratteristiche

- Permette di creare un look ordinato e professionale coprendo gli spazi inutilizzati del rack
- Comoda installazione senza utensili
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Pannello 2U per montaggio in qualsiasi rack standard 19" da 2 o 4 staffe

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16 mm]
Peso prodotto	19.1 oz [541.8 g]

---

### Informazioni confezione

Package Length	21.5 in [54.5 cm]
Package Width	4.2 in [10.6 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Peso spedizione (confezione)	23.0 oz [651.1 g]

---



Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Pannello rack 2U senza utensili

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

