


2-poort eSATA + 4-poort SATA II PCI Express x4 SATA Controller/Adapter-kaart

Productcode: PEXSATA24E



Deze PCIe eSATA/SATA-controller-kaart voegt twee externe Serial ATA (eSATA) poorten en vier interne SATA-poorten toe, zodat men kan profiteren van de snelheid en betrouwbaarheid van Serial ATA opslagmedia

De SATA-controller-kaart ondersteunt command-based switching en Native Command Queuing voor optimale prestaties van de aangesloten Serial ATA opslagmedia. De controller-kaart ondersteunt ook port-multiplier functionaliteit, zodat u meerdere eSATA externe opslagmedia kunt aansluiten via een enkele dataverbinding met de controller-kaart.

De PCI Express eSATA- en SATA-controller-kaart van StarTech.com is ontworpen voor betrouwbare prestaties en wordt ondersteund door levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid een ouder IDE-systeem uit met SATA-capaciteit

- Voeg extra SATA-poorten toe aan een bestaand systeem voor uitbreidingsmogelijkheden
- Upgrade van het aansluiten van externe opslagmedia via USB 2.0 naar het snellere eSATA

Eigenschappen

- Vier onafhankelijke SATA-kanalen
- Twee vaste interne SATA-poorten met twee schakelbare interne/externe SATA-poorten
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0a specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Ondersteuning voor Native Command Queuing
- Ondersteuning voor port-multiplier technologie
- Inclusief low profile montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	eSATA & SATA & IDE
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	Marvell - 88SX7042

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	300 Mbit/s
Type en snelheid	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Port-multiplier	Ja
RAID	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI Express x4
Interne poorten	4 - SATA (7-polig, data)

	Externe poorten	2 - eSATA (7-polig, data)
Software	Besturingssystemen	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) , Linux
Fysieke eigenschappen	Lengte product	3.9 in [10 cm]
	Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
	Hoogte product	2.7 in [6.8 cm]
	Gewicht product	2.1 oz [59 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.1 in [28 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 lb [0.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI Express SATA Controller Kaart 1 - SATA-kabel 1 - Low-profile bracket 1 - Driver-CD 1 - Handleiding
Garantiebepalingen	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.