

1m Robustes USB Multi Ladekabel 3 in 1, USB zu USB-C Micro Lightning, Apple Mfi
Zertifiziert, Universal Handy/Powerbank Schnellladekabel mit Aramidmantel

Produkt-ID: RLTCUB1MBK



Dieses USB-Multi-Ladekabel ist eine Ein-Kabel-Lösung zum bequemen Aufladen Ihrer Apple Lightning-, USB-C- oder Micro-USB-Geräte.

Halten Sie dieses USB zu Micro-USB, USB-C oder Lightning Kabel bereit und vermeiden Sie es, mehrere Ladekabel mit sich zu tragen. Das 3-in-1 Ladekabel macht es einfach, zwischen verschiedenen tragbaren Geräten zu wechseln. Das Kabel kann nur ein Gerät auf einmal laden.


Laden Sie Ihre Geräte über ein USB-Wandladegerät, ein Autoladegerät oder eine Powerbank auf. Die Stecker sind kompatibel mit mehreren USB-Geräten und lassen sich schnell einsetzen.

Das robuste Design des Kabels gewährleistet optimalen Schutz vor Verschleiß durch häufigen täglichen Gebrauch. Der flexible TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch wiederholtes Biegen, und die Aramid-verstärkte Konstruktion erhöht die Zugfestigkeit für eine lange Lebensdauer.

Um ein USB-C oder Lightning Mobilgerät aufzuladen oder zu synchronisieren, schließen Sie einfach den entsprechenden Stecker an den Micro-USB Anschluss an und stecken Sie ihn in Ihr Gerät. Um ein Micro-USB Gerät aufzuladen oder zu synchronisieren, stecken Sie einfach den mittleren Stecker des Kabels in Ihr Mobilgerät.

RLTCUB1MBK ist Apple MFi-zertifiziert und garantiert mit Apple Lightning-fähigen Geräten kompatibel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Robuste Kabelkonstruktion für eine lange Lebensdauer
- Reduzieren Sie Kabelsalat und die Notwendigkeit, mehrere Ladekabel mit sich herumzutragen
- Intuitives Stecker-Design für einfache, schnelle und nahtlose Interoperabilität

Merkmale

- **3-IN-1 LADEKABEL:** Einfaches Aufladen über USB mit diesem einzigen Kabel, das mit diversen USB-C und Micro-USB sowie Apple Geräten kompatibel ist; Hinweis: Das Kabel kann nur ein Gerät jeweils aufladen
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Robuste design ist ideal für täglichen Gebrauch; Aramidfaserverstärkung für optimale Zugfestigkeit; Flexible TPE-Ummantelung absorbiert Biegebeanspruchung und schützt vor Abnutzung; Getestet für 30.000 Biegezyklen bei -/+90°
- **APPLE MFI-ZERTIFIZIERT:** Apple MFi-zertifiziertes Kabel für garantierte Kompatibilität und gleichbleibende Stromversorgung für iPhone- und iPad-Geräte mit Lightning-Anschluss
- **ANWENDUNGEN:** Das 3-in-1 Ladekabel bietet Ordnung und ist ideal für das Aufladen unterwegs; kompatibel mit USB-Wandladegeräten/Docks/Hubs/Powerbanks; unterstützt 480Mbps Datentransfer für die Synchronisierung tragbarer Geräte
- **SPEZIFIKATIONEN:** Schwarz; 1 Meter; USB-A auf Micro-USB/USB-C/Lightning; Apple MFi-zertifiziert; bis zu 15 W 3 A; USB 480 Mbps (USB 2.0); TPE-Ummantelung mit Al-Mylar-Abschirmung; vernickelte Stecker; Kabelaußendurchmesser: 5,6mm

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Leistung

	Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Type-A
	Steckverbinder B	1 - 5 pin Micro-USB B Male
		1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
		1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40-65%
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbreite	0.4 in [8.9 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
	Produktgewicht	1.4 oz [41.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	7.0 in [17.7 cm]
	Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
	Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [44.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3-in-1 USB-Ladekabel
--------------------	--------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.